



Itsenäinen poistumisopaste turvavalaistukseen, Interact-yhteensopiva, 3 tunnin akku

Uudet langattomat, turvavalaistukseen sopivat poistumisopasteet ja kätevä hallintajärjestelmä mahdollistavat turvavalaistuksen ohjauksen, valvonnan ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien luomisen tietoturvallisen, pilvipohjaisen ohjauspaneelin kautta.

Hyödyt

- Kattava testaus varmistaa vaatimustenmukaisuuden
- Helppo asennus ja ylläpito säästää aikaa ja rahaa
- Koko valaistusratkaisua, myös turvavalaistusta, voidaan hallita kätevästi yhden ohjauspaneelin kautta

Applications

- Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat

Ominaisuudet

- Langattomat poistumisopasteet turvavalaistukseen ja Interact Building Manager -järjestelmä tarjoavat laadukkaan turvavalaistusratkaisun, jota voidaan hallita pilvipohjaisen, tietoturvallisen ohjauspaneelin kautta.
- Helppo tapa hallita turvavalaistusta, automatisoitu testaus, säädösten mukainen järjestelmä
- Yleisvalaistuksen ja turvavalaistuksen hallinta yhden ohjauspaneelin kautta säästää kustannuksissa ja mahdollistaa koko valaistusratkaisun tehokkaan ylläpidon.
- Akun nimellinen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on vakiona 5 vuoden takuu edellyttäen, että tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testataan EN50272-standardin mukaisesti.

Versions




Emergency ExitSign Wireless, front view with arrow legend




Emergency ExitSign Wireless with spots, front view with arrow legend

Mittapiirros



EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH



EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Tuotetiedot



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens 2



Emergency ExitSign Wireless, mounting holes and knock-outs



Emergency ExitSign Wireless, front view with blank legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens 1



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless,
front view without legends

Yleistä tietoa

Liitântäilaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitântäilaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	5000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP40 [Johtosuojattu]
Iskukestävyysluokka	IK03 [0.3 J]
Räjähdysvaarallisuusluokka	-

Hätätilakäyttö

Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	0...+55 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<5

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valotehokkuus (nimellinen)
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm	110 lm/W
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm	90 lm/W

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta	Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm	1,1 W
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm	3,0 W