



Itsenäinen poistumisopaste turvavalaistukseen, Interact- yhteensopiva, 3 tunnin akku

Langaton poistumisopaste turvavalaistukseen

Uudet langattomat, turvavalaistukseen sopivat poistumisopasteet ja kätevä hallintajärjestelmä mahdollistavat turvavalaistuksen ohjauksen, valvonnan ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien luomisen tietoturvallisen, pilvipohjaisen ohjauspaneelin kautta.

Hyödyt

- Kattava testaus varmistaa vaatimustenmukaisuuden
- Helppo asennus ja ylläpito säästää aikaa ja rahaa
- Koko valaistusratkaisua, myös turvavalaistusta, voidaan hallita kätevästi yhden ohjauspaneelin kautta

Langaton poistumisopaste turvalaistukseen

Ominaisuudet

- Langattomat poistumisopasteet turvalaistukseen ja Interact Building Manager -järjestelmä tarjoavat laadukkaan turvalaistusratkaisun, jota voidaan hallita pilvipohjaisen, tietoturvallisen ohjauspaneelin kautta.
- Helppo tapa hallita turvalaistusta, automatisoitu testaus, säädösten mukainen järjestelmä
- Yleisvalaistuksen ja turvalaistuksen hallinta yhden ohjauspaneelin kautta säästää kustannuksissa ja mahdollistaa koko valaistusratkaisun tehokkaan ylläpidon.

Käyttökohteet

- Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat



Rajoitukset ja turvallisuus

- Akun nimellinen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on vakiona 5 vuoden takuu edellyttäen, että tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testataan EN50272-standardin mukaisesti.

Versions



Mittapiirros



Tuotetiedot



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens 2



Emergency ExitSign Wireless, mounting holes and knock-outs



Emergency ExitSign Wireless, front view with blank legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens 1



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless, front view without legends

Langaton poistumisopaste turvavalaistukseen

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	5000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokan koodi	IP40
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus
Turvavalaistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	+5...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	-
Hehkulankatesti	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-5%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	110 lm/W	120 lm
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	90 lm/W	270 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Hätätilakäyttö

Langaton poistumisopaste turvavalaistukseen

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistuksen valovirta
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm

