

Nooduitgangbord draadloos

EM259C



Stand-alone 3 uur Interact ready nooduitgangborden

Nieuw draadloos portfolio voor nooduitgangborden en bewakingssysteem waarmee beheerders van gebouwen noodverlichting kunnen regelen, bewaken en testen en nalevingsrapporten kunnen opstellen via een beveiligd dashboard in de cloud.

Voordelen

- Bereik naleving door middel van proefondervindelijk testen
- Bespaar tijd en geld op installatie en onderhoud
- Moeiteloos algemene en/of noodverlichting bewaken en beheren in één dashboard

Applications

- Uitgangen en nooduitgang
- Kantoren
- Winkels
- Hotels, cafés, restaurants

Kenmerken

- Draadloze nooduitgangborden en het Interact Building Manager-systeem reguleren en bieden inzicht in de tests van de noodverlichting met een veilig cloudgebaseerd dashboard
- Hiermee kunnen gebouwbeheerders noodverlichting onderhouden, testen automatiseren en zorgen voor naleving van de regelgeving
- Door algemene verlichting en noodverlichting onder één dashboard te hebben, kunnen kosten worden bespaard en kan het hele verlichtingssysteem efficiënt worden onderhouden en bewaakt.
- De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt ondersteund met een standaardgarantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Versions




Emergency ExitSign Wireless,
front view with arrow legend




Emergency ExitSign Wireless
with spots, front view with
arrow legend

Maatschets



EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH



EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Productgegevens



Emergency ExitSign Wireless
with spots, spotlight with
rotatable lens 2



Emergency ExitSign
Wireless, mounting holes
and knock-outs



Emergency ExitSign Wireless,
front view with blank legend



Emergency ExitSign Wireless
with spots, spotlight with
rotatable lens 1



Emergency ExitSign Wireless,
test button



Emergency ExitSign Wireless,
set of legends



Emergency ExitSign Wireless,
front view without legends

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Servicetag	Nee

Gegevens lichttechniek

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5000 K
Kleurweergave-index (CRI)	≥70
Optiektype	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 40 [Bescherming tegen draden]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]

Werking op noodstroom

Gespecificeerde levensduur van de noodverlichting (indien volledig opgeladen)	3 hr
Centrale noodpost	Nee
Type batterij voor noodverlichting	Lithium
Noodverlichting	Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	-
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	+5 tot +45 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-5%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.346, 0.356) SDCM<5

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Lichtrendement (gespec.) (nom.)
8719514880504	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm	110 lm/W
8719514880511	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm	90 lm/W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514880504	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W
8719514880511	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Werking op noodstroom

Order Code	Full Product Name	Noodstroom
8719514880504	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm
8719514880511	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm