



Frittstående 3 timers Interact ready- nødutgangsskilt

Trådløst nødutgangsskilt

Ny trådløs nødutgangsskiltportefølje og nytt trådløst overvåkingssystem, noe som gjør det mulig for driftsansvarlige å kontrollere, overvåke og teste nødbelysning og produsere etterlevelsrapporter via et sikkert skybasert instrumentbord.

Fordeler

- Oppnå samsvar gjennom bevestigelse
- Spar tid og penger på installasjon og vedlikehold
- Overvåk og administrer generell belysning og/eller nødbelysning enkelt i ett dashboard

Funksjoner

- Trådløse nødutgangsskilt og Interact Building Manager-systemet regulerer og gir innsikt i testing av nødbelysning med et sikkert skybasert dashboard.
- Lar bygningsforvaltere vedlikeholde nødbelysning, automatisere testing og sikre samsvar med forskrifter
- Å ha generell belysning og nødbelysning samlet på ett dashboard muliggjør kostnadsbesparelser og effektivt vedlikehold og overvåking av et helt belysningssystem

Søknad

- Utgang og nødutgang
- Kontorer
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering

Trådløst nødutgangsskilt

Warnings and safety

- Batteriet er designet med en gjennomsnittlig batterilevetid på 50 000 timer i standby-modus. Batteriet leveres med en standard 5-års garanti, betinget av at produktet vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens retningslinjer og testes i samsvar med EN50272.

Versions





Emergency ExitSign Wireless, front view with arrow legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, front view with arrow legend

Målskisse



Produkt detaljer



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
2



Emergency ExitSign Wireless, mounting holes and knock-outs



Emergency ExitSign Wireless, front view with blank legend




Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
1

Trådløst nødutgangsskilt

Produkt detaljer



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless, front view without legends

Trådløst nødutgangsskilt

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Teknisk belysning	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	5000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥70
Optikktype	-
Drift og elektronikk	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Egnet for tilfeldig vekslng	Ikke relevant
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP40
Nøddrift	
Sentral nødbelysning	Nei
Nødbelysning	Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt
Type nødbelysningsbatteri	Lithium
Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)	3 time(r)
Godkjenning og bruksområde	
For omgivelsestemperaturer mellom	+5 til +45 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	-
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Innledende kromatisitet	(0.346, 0.356) SDCM<5
Lysstrømtoleranse	+/-5%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	110 lm/W	120 lm
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	90 lm/W	270 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Nøddrift

Trådløst nødudgangsskilt

Order Code	Full Product Name	Nødløstlyselse
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm

Order Code	Full Product Name	Nødløstlys
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm

