



Samodzielne znaki wyjść awaryjnych zgodne z systemem Interact, czas pracy 3 godzin

Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego

Nowe bezprzewodowe oznakowanie wyjść awaryjnych i system monitorowania umożliwiają zarządcom budynków sterowanie, monitorowanie i testowanie oświetlenia awaryjnego oraz generowanie raportów zgodności za pośrednictwem bezpiecznego pulpitu nawigacyjnego w chmurze.

Korzyści

- Zapewnienie zgodności dzięki testom
- Oszczędź czas i pieniądze na instalacji i konserwacji
- Łatwe monitorowanie i zarządzanie oświetleniem ogólnym lub awaryjnym na jednym panelu

Cechy

- Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne z podwójnym reflektorem z systemem Interact Building Manager zapewnia wgląd w testy oświetlenia awaryjnego za pomocą bezpiecznego panelu sterowania w chmurze
- Umożliwia zarządcom budynków konserwację oświetlenia awaryjnego, automatyzację testów i zapewnienie zgodności z przepisami
- Umieszczenie oświetlenia ogólnego i awaryjnego na jednym pulpicie pozwala na oszczędności kosztów oraz sprawną konserwację i monitorowanie całego systemu oświetleniowego.

Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego

Zastosowanie

- Wyjścia zwykłe i awaryjne
- Biura
- Sklepy
- Hotele

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Akumulator zaprojektowano tak, aby jego średni czas pracy w trybie czuwania wynosił 50 000 godzin. Akumulator jest objęty standardową 5-letnią gwarancją, pod warunkiem, że jest konserwowany i używany zgodnie z wytycznymi producenta oraz testowany zgodnie z normą EN50272.

Wersje





Emergency ExitSign Wireless, front view with arrow legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, front view with arrow legend

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
2



Emergency ExitSign Wireless, mounting holes and knock-outs

Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego

Więcej o produkcie



Emergency ExitSign Wireless, front view with blank legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens 1



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless, front view without legends

Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	5000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥70
Typ optyki	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03
Kod stopnia ochrony	IP40

Praca w trybie awaryjnym

Centralne oświetlenie awaryjne	Nie
Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym
Typ akumulatora wykorzystywanego na potrzeby oświetlenia awaryjnego	Lithium
Znamionowy czas działania oświetlenia awaryjnego (przy pełnym naładowaniu)	3 h

Certyfikaty i zastosowania

Zakres temperatury otoczenia	Od +5°C do +45°C
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzoną drutem	-
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromatyczność	(0.346, 0.356) SDCM<5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-5%

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
88050400	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELI WH	110 lm/W	120 lm
88051100	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELI WH	90 lm/W	270 lm

Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
88050400	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELI WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
88051100	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELI WH	5 W

Praca w trybie awaryjnym

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego
88050400	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELI WH	120 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny oświetlenia awaryjnego
88051100	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELI WH	270 lm

