



Fristående tre timmars nödutgångsskyltar med Interact Ready

Trådlös nödutgångsskylt

Serie med nya trådlösa nödutgångsskyltar och övervakningssystem som gör det möjligt för fastighetsförvaltare att styra, övervaka och testa nödbelysning med generering av efterlevnadsrapporter på en säker molnbaserad kontrollpanel.

Fördelar

- Uppfyll efterlevnadskrav genom bevestest
- Spara tid och pengar på installation och underhåll
- Övervaka och hantera enkelt allmänbelysning och/eller nödbelysning i en och samma kontrollpanel

Funktioner

- Trådlösa nödutgångsskyltar och Interact Building Manager-system reglerar och visar statistik från nödbelysningstester med en säker molnbaserad kontrollpanel
- Gör det möjligt för fastighetsförvaltare att underhålla nödbelysning, automatisera tester och säkerställa regelefterlevnad
- Med allmänbelysning och nödbelysning integrerade i samma kontrollpanel får du kostnadsbesparingar, effektivt underhåll och övervakning av ett helt belysningssystem

Användning

- Utgångar & nödutgångar
- Kontor
- Handel
- Hotell och restaurang

Trådlös nödutgångsskylt

Varning och Säkerhet

- Batteriet är utformat med en nominell genomsnittlig batterilivslängd på 50 000 timmar i standby-läge. Batteriet har 5 års standardgaranti under förutsättning att produkten underhålls och används i enlighet med tillverkarens riktlinjer och testas i enlighet med EN50272

Versions





Emergency ExitSign Wireless, front view with arrow legend



Emergency ExitSign Wireless with spots, front view with arrow legend

Måttskiss



Produktinformation



Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
2



Emergency ExitSign Wireless, mounting holes and knock-outs



Emergency ExitSign Wireless, front view with blank legend




Emergency ExitSign Wireless with spots, spotlight with rotatable lens
1

Trådlös nödutgångsskylt

Produktinformation



Emergency ExitSign Wireless, test button



Emergency ExitSign Wireless, set of legends



Emergency ExitSign Wireless, front view without legends

Trådlös nödutgångsskylt

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	5000 K
Färgåtergivningsindex	≥70
Optiktyp	-
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP40
Nöddrift	
Central nödbelysning	Nej
Nödbelysning	Nödbelysning, 3 timmars användning med trådlöst gränssnitt
Typ av nödbelysningsbatteri	Lithium
Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)	3 h
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+5 till +45 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödträdtest	-
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.346, 0.356) SDCM<5
Tolerans för ljusflöde	+/-5%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	110 lm/W	120 lm
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	90 lm/W	270 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	5 W

Nöddrift

Trådlös nödutgångsskylt

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
912401483629	EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH	120 lm

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde
912401483630	EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH	270 lm

