



Itsenäinen kaksoiskohdevalaisin turvavalaistukseen, Interact-yhteensopiva, 3 tunnin akku

Uudet langattomat, turvavalaistukseen sopivat kaksoiskohdevalaisimet ja kätevä hallintajärjestelmä mahdollistavat turvavalaistuksen ohjauksen, valvonnan ja testaamisen sekä vaatimustenmukaisuusraporttien luomisen tietoturvallisen, pilvipohjaisen ohjauspaneelin kautta.

Hyödyt

- Kattava testaus varmistaa vaatimustenmukaisuuden
- Helppo asennus ja ylläpito säästää aikaa ja rahaa
- Koko valaistusratkaisua, myös turvavalaistusta, voidaan hallita kätevästi yhden ohjauspaneelin kautta

Applications

- Hätäuloskäynnit ja poistumistiet
- Teollisuushallit
- Portaat

Ominaisuudet


- Langattomat kohdevalaisimet turvavalaistukseen ja Interact Building Manager -järjestelmä tarjoavat laadukkaan turvavalaistusratkaisun, jota voidaan hallita pilvipohjaisen, tietoturvallisen ohjauspaneelin kautta.
- Helppo tapa hallita turvavalaistusta, automatisoitu testaus, säädösten mukainen järjestelmä
- Yleisvalaistuksen ja turvavalaistuksen hallinta yhden ohjauspaneelin kautta säästää kustannuksissa ja mahdollistaa koko valaistusratkaisun tehokkaan ylläpidon.
- Akun nimellinen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia valmiustilassa. Akulla on vakiona 5 vuoden takuu edellyttäen, että tuotetta huolletaan ja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testataan EN50272-standardin mukaisesti.

Versions



Emergency TwinSpot
Wireless, spothead lights off

Mittapiirros



EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH

Tuotetiedot



Emergency TwinSpot
Wireless, side view, test
button



Emergency TwinSpot
Wireless, spothead
mechanism, upper view



Emergency TwinSpot
Wireless, backside



Emergency TwinSpot
Wireless, spothead
mechanism, side view

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	780 lm
Värilämpötila (nim.)	5000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	105 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥70
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	5 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP44 [Johtosuojattu, suojaus roiskavalta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK03 [0.3 J]
Räjähdyshaarallisuusluokka	-

Hätätiläkäyttö

Turvavalaistuksen valovirta	780 lm
Turvavalaistuksen tehonkulutus (keskusakustollinen turvavalaistus)	7,4 W
Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)	3 tuntia
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistuksen akun tyyppi	Lithium
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, langaton ohjaus

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	0,4
Käyttölämpötila-alue	0...+55 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	(0.346, 0.356) SDCM<5