



Produktbeskrivning

HORTI

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, optimerat ljusflöde och bibehållet ljusflöde för växtbelysning

Fördelar

- Optimal prestanda för växtbelysning
- Växtbelysning med högt bibehållet ljusflöde säkerställer konsekvent kvalitet och kvalitet på grödan under livslängden

Funktioner

- Klar, rörformad ytterkolv
- Keramisk urladdningstub med Philips Integrerade Antenn (PIA) för lång och tillförlitlig livslängd
- Avancerad halvledare säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall
- "GreenPower"-koncept med optimerat mikromol-flöde (växtbelysning)
- "Plus"-konceptet har hög verkningsgrad och ger ett starkt ljusflöde
- "Agro"-koncept med optimerat ljusspektrum

Användning

- Hortikulturell belysning, växtbestrålning, växthusodling

Varning och Säkerhet


- Det är högst osannolikt att en trasig lampa har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder rekommenderar vi ändå att du vädrar rummet i 30 minuter. Använd gärna handskar när du tar bort delarna, och lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR SONTHORT 0001

Måttskiss



Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

