



# Опис виробу

## HORTI

Натрієва лампа високого тиску з прозорою зовнішньою колбою, оптимізованою світловіддачею для росту та мінімальним обслуговуванням

### Переваги

- Оптимізована продуктивність для застосування в рослинництві
- Висока інтенсивність світла для росту забезпечує незмінно високу якість продукту та великий урожай протягом усього життєвого циклу

### Характеристики

- Прозора трубчаста зовнішня колба
- Керамічна газорозрядна лампа з антеною Philips Integrated Antenna (PIA) для тривалої та надійної експлуатації
- Удосконалений газопоглинач забезпечує кращу стабільність світла для росту за меншої кількості передчасних відмов
- Концепція GreenPower з оптимальним показником мікромоль (світло для росту)
- Високоєфективна концепція «Plus» забезпечує високу світловіддачу
- Концепція Agro з оптимізованим світловим спектром

### Застосування

- Застосовуються в рослинництві, для освітлення рослин і асиміляційного освітлення

### Попередження та безпека



- Укraj малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR\_SONTHORT\_0002-Product photo

Розміри



| Product                                | D (max) | O      | L      | C (max) | A      |
|----------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | 47 mm   | 151 mm | 166 mm | 279 mm  | 205 mm |
| MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | 47 mm   | 120 mm | 168 mm | 283 mm  | 205 mm |

| Product                               | D (max) | O      | C (max) | A      |
|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT | 33,5 mm | 147 mm | 394 mm  | 325 mm |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Світлотехнічні                         |          |
| Корельована колірна температура (ном.) | 2000 K   |
| Механічні деталі й корпус              |          |
| Обробка лампи                          | Прозорий |

Загальна інформація

|              |                                        | Розташування |                  |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------|
| Order Code   | Full Product Name                      | виводів      | Робоче положення |
| 928151219214 | MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | E40          | УНІВЕРСАЛЬНЕ     |
| 928158809227 | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | E40          | УНІВЕРСАЛЬНЕ     |

|              |                                       | Розташування |                  |
|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| Order Code   | Full Product Name                     | виводів      | Робоче положення |
| 928152419216 | MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT | K12x30s      | P                |

Світлотехнічні

|              |                                        | Координата     |                | Координата     |                | Індекс якості   |            | Світловіддача |        |
|--------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|--------|
|              |                                        | хроматичності  |                | хроматичності  |                | кольоропередачі |            | (номінальна)  |        |
| Order Code   | Full Product Name                      | X (номінальна) | Y (номінальна) | X (номінальна) | Y (номінальна) | (CRI)           | (ном.)     | (ном.)        | (ном.) |
| 928151219214 | MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | 0,533          | 0,416          | 0,533          | 0,416          | 36              | 139 lm/W   |               |        |
| 928158809227 | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | 0,533          | 0,432          | 0,533          | 0,432          | 26              | 142,4 lm/W |               |        |

|              |                                       | Координата     |                | Координата     |                | Індекс якості   |          | Світловіддача |        |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------|--------|
|              |                                       | хроматичності  |                | хроматичності  |                | кольоропередачі |          | (номінальна)  |        |
| Order Code   | Full Product Name                     | X (номінальна) | Y (номінальна) | X (номінальна) | Y (номінальна) | (CRI)           | (ном.)   | (ном.)        | (ном.) |
| 928152419216 | MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT | 0,537          | 0,427          | 0,537          | 0,427          | 33              | 155 lm/W |               |        |

Експлуатаційні й електричні

|              |                                        | Споживана      |            |
|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|
| Order Code   | Full Product Name                      | Напруга (ном.) | потужність |
| 928151219214 | MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | 228 V          | 615,0 W    |
| 928158809227 | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | 130 V          | 618,0 W    |

|              |                                       | Споживана      |            |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| Order Code   | Full Product Name                     | Напруга (ном.) | потужність |
| 928152419216 | MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT | 220 V          | 1 020,0 W  |

Елементи керування й затемнення

|              |                                        | З регульованою |  |
|--------------|----------------------------------------|----------------|--|
| Order Code   | Full Product Name                      | яскравістю     |  |
| 928151219214 | MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | Hi             |  |

|              |                                        | З регульованою |  |
|--------------|----------------------------------------|----------------|--|
| Order Code   | Full Product Name                      | яскравістю     |  |
| 928158809227 | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | Так            |  |
| 928152419216 | MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT  | Так            |  |

Механічні деталі й корпус

| Order Code   | Full Product Name                      | Форма лампи |
|--------------|----------------------------------------|-------------|
| 928151219214 | MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | T40         |
| 928158809227 | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | T46         |

| Order Code   | Full Product Name                     | Форма лампи |
|--------------|---------------------------------------|-------------|
| 928152419216 | MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT | T40         |

Затвердження й застосування

|              |                                        | Споживання енергії |         | Вміст ртуті  |        |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|---------|--------------|--------|
| Order Code   | Full Product Name                      | кВт/1000 год       | (ном.)  | кВт/1000 год | (ном.) |
| 928151219214 | MASTER GreenPower Plus 600W EL E40 UNP | 677 kWh            | 41,8 mg |              |        |
| 928158809227 | MASTER GreenPower CG T 600W E40 1SL/12 | 680 kWh            | 30,0 mg |              |        |

|              |                                       | Споживання енергії |        | Вміст ртуті  |        |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------|--------------|--------|
| Order Code   | Full Product Name                     | кВт/1000 год       | (ном.) | кВт/1000 год | (ном.) |
| 928152419216 | MASTER GreenPower Xtra 1000W EL/5X6CT | 1 020 kWh          | 35 mg  |              |        |

