



Robustní design, kompaktní provedení

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue je cenově dostupný spolehlivý kompaktní, lehký vysokofrekvenční předřadník určený pro použití se systémy o výkonu méně než 25 W v kombinaci se světelnými zdroji TL mini, TL-D, TL5 and TL5c, PL-T/C a PL-L/S. Série HF-M Blue se vyznačuje robustním designem a vyhovuje všem relevantním mezinárodním standardům v oblasti bezpečnosti a výkonu. Index energetické účinnosti (CELMA EEI) těchto produktů je A2.

Výhody

- Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.
- Vhodné pro použití ve svítidlech třídy I nebo II

Vlastnosti

- Vhodný pro nouzový provoz se stejnosměrným proudem a s napětím v rozmezí 190 až 254 V
- Naprogramované spouštění s předehřátím a bez blikání (méně než 0,8 s); více než 8 000 zapnutí/vypnutí jednoho světelného zdroje (v závislosti na kombinaci světelného zdroje a předřadníku)
- Automatický restart (při poklesu napětí nebo výměně zdroje) zajišťuje snadný provoz a bezproblémovou výměnu světelného zdroje.

HF-Matchbox Blue

Aplikace

- Používá se spolu s řídícími systémy s detekcí pohybu, jako je Philips OccuPlus, tam, kde světelné zdroje svítí dlouho a k přepínání dochází jen zřídka (například nejvýše třikrát denně)
- Určeno zejména pro použití v interiérech, například v bodových reflektorech, stropních svítidlech, světelných schránkách a svítidlech nouzového či bezpečnostního osvětlení, používaných často v prodejnách, kancelářských budovách, hotelech, soukromých domech a bytových domech
- Domácí použití, jako je osvětlení exteriérů zahrady, garáží či schodišť

Versions



GPPR_MTL-LH_0002-Product photo




GPPR MTL-LH 0003




GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Rozměrové výkresy




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

HF-Matchbox Blue

Rozměrové výkresy



Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	230 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Mechanické a materiály

Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

HF-Matchbox Blue

Order Code	Full Product Name	Tělo
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Tělo
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

