



# Vankka rakenne, pieni koko

## HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5- ja TL5c-, PL-T/C- sekä PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Blue -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEL) on A2. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

### Hyödyt

- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii käytettäväksi luokan I tai luokan II valaisimissa

### Ominaisuudet

- Sopii hätäkäyttöön 190–254 V:n tasavirralla
- Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 0,8 s); yli 8 000 sytytys-/sammutuskertaa yhtä lampun kohden (määräytyy lamppu-liitäntälaite-yhdistelmän mukaan)
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

# HF-Matchbox Blue

## Käyttökohteet

- Käytetään Philips OccuPlus -järjestelmässä tai muissa liiketunnistusohjausjärjestelmissä käyttökohteissa, joissa lamput palavat pitkään ja kytkentäjaksoja on harvassa (esimerkiksi enintään kolme kertaa päivässä).
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa sekä hätä- ja turvalaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, hotelleissa, kodeissa ja asunrakennuksissa.
- Asuinrakennuskohteet, kuten puutarhan ulkovalaistus, autotallialueet, portait

## Versions



GPPR MTL-LH 0001



GPPR\_MTL-LH\_0002-Product photo




GPPR MTL-LH 0003



GPPR\_MTL-SH\_0002-Product photo

## Mittapiirros




| Product                               | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V         | 187 mm | 180 mm | 22 mm | 22 mm | 4,4 mm |
| HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V | 187 mm | 180 mm | 22 mm | 22 mm | 4,4 mm |

| Product                                | A1     | A2     | B1    | C1    | D1     |
|----------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V      | 144 mm | 133 mm | 22 mm | 22 mm | 4,2 mm |
| HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V | 144 mm | 133 mm | 22 mm | 22 mm | 4,2 mm |

# HF-Matchbox Blue

## Mittapiirros



### Product

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

### Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

### Product

| Product                               | A1    | A2    | B1    | C1    | D1     |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V | 94 mm | 84 mm | 40 mm | 22 mm | 4,4 mm |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tulotaajuus   | 50–60 Hz    |
| Tulojännite   | 230–240 V   |
| Verkkotaajuus | 50 to 60 Hz |

### Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                      | Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.) |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 913700421366 | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V      | 159                                                              |
| 913700421766 | HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V | 101                                                              |
| 913700418066 | HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V  | 60                                                               |

| Order Code   | Full Product Name                     | Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.) |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 913700418366 | HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V         | 59                                                               |
| 913700417966 | HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V | 60                                                               |

# HF-Matchbox Blue

## Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                      | Runko |
|--------------|----------------------------------------|-------|
| 913700421366 | HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V      | LH    |
| 913700421766 | HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V | LH    |
| 913700418066 | HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V  | LH    |

| Order Code   | Full Product Name                     | Runko |
|--------------|---------------------------------------|-------|
| 913700418366 | HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V         | LH    |
| 913700417966 | HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V | SH    |

