


HF-Matchbox Blue

EMTLCFL



Design robusto, formato compatto

HF-Matchbox Blue è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Blue è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI) di A2.

Vantaggi

- Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici.
- Adatto per l'utilizzo in apparecchi per illuminazione con classe I o II

Applications


- Utilizzato con sistemi di controllo di rilevamento del movimento come Philips OccuPlus in applicazioni dove le lampade sono in funzione per lunghi periodi e il ciclo di accensione e spegnimento non è frequente (ad esempio un massimo di tre volte al giorno)
- Principalmente per applicazioni per interni come spotlight, downlight, scatole di illuminazione e apparecchi di emergenza e sicurezza utilizzati in gran parte in negozi, edifici adibiti a uffici, hotel, abitazioni private ed edifici residenziali
- Utilizzo domestico come illuminazione per giardini esterni, aree garage, trombe delle scale

Caratteristiche

- Adatto per funzionamento di emergenza CC tra 190 e 254 V
- Avvio che preriscalda, programmato, senza sfarfallio (<0,8 s); oltre 8.000 accensioni/spengimenti per lampada (a seconda della combinazione lampada/reattore)

- Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici.

Versions



GPPR MTL-LH 0001



GPPR MTL-LH 0003




GPPR_MTL-LH_0002-Product photo




GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm





Product

HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V

HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V



HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V



Product


HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V



Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm



Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 230 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Corpo
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH