



Robust konstruktion, kompakt form

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Blue har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI). Driftdonet är främst konstruerad för inomhusbruk. För utomhusapplikationer bör armaturen vara minst Klasslosh den måste vara tillräckligt skyddad mot vatten och damm. Installationen bör också skyddas mot eventuella blixtnedslag eller annat nödvändigt elektriskt skydd i en sådan installation och tillämpning.

Fördelar

- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) säkerställer enkel drift och problemfria lampbyten.
- Lämplig för armaturer i klass I och klass II

Funktioner

- Lämplig för likströmsdrift i nödsituationer mellan 190 V och 254 V
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (<0,8 s). Över 8 000 till-/frånslag per lampa (beroende på kombination av lampa/driftdon)
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) säkerställer enkel drift och problemfria lampbyten.

HF-Matchbox Blue

Användning

- Används i kombination med styrsystem för rörelsedetektering som Philips OccuPlus i tillämpningar där lamporna brinner länge men inte slås till och från så ofta (högst tre gånger per dag)
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights, ljusboxar, nödarmaturer och säkerhetsarmaturer i butiker, kontor, hotell, privatbostäder och bostadshus
- Hemanvändning som utomhusbelysning i trädgårdar, på garageuppfarter och i trappor

Versions



GPPR_MTL-LH_0002-Product photo




GPPR MTL-LH 0003



GPPR_MTL-SH_0002-Product photo

Måttskiss




Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187 mm	180 mm	22 mm	22 mm	4,4 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144 mm	133 mm	22 mm	22 mm	4,2 mm

HF-Matchbox Blue

Måttskiss



Product
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4,4 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	230–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159
913700421766	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	101
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	60

Mekanik och armaturhus

HF-Matchbox Blue

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH
913700421766	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	LH
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH

