



# SmartBalance Free Floor Standing: συνδυάζει την απόδοση με τον έξυπνο σχεδιασμό:

## SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

Οι πελάτες προτιμούν τα αυτόνομα επιδαπέδια φωτιστικά ως την ιδανική λύση για προσωπικά ελεγχόμενο, ευέλικτο και άνετο φωτισμό. Το Philips SmartBalance gen2 φέρνει τα αυτόνομα επιδαπέδια φωτιστικά σε ένα εντελώς νέο επίπεδο, με ακόμη πιο λεπτό και έξυπνο σχεδιασμό, καθώς και περισσότερες εκδόσεις για μεγαλύτερη ευελιξία. Η προηγμένη τεχνολογία φωτισμού και οι επιλογές συνδεσιμότητας σημαίνουν ότι αυτά τα αυτόνομα επιδαπέδια φωτιστικά LED έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση. Και για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του κόστους φωτισμού, ένα φωτιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει δύο γραφειακά τραπέζια στα επίπεδα που απαιτούνται για χώρους γραφείων. Οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο αυτών των κομψών, επιδαπέδιων φωτιστικών μέσω ενός κουμπιού Touch and Dim που βρίσκεται στον στύλο. Και χάρη στον καθαρό και συμπαγή σχεδιασμό του, ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε εσωτερικό χώρο. Το SmartBalance gen2 έχει επίσης σχεδιαστεί για ανακύκλωση, καθιστώντας αυτό το ελεύθερο επιδαπέδιο φωτιστικό LED μια πραγματική «Πράσινη επιλογή».

## SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

### Οφέλη

- Ομοιόμορφος, χωρίς αντανάκλασεις φωτισμός για τον καλύτερο φωτισμό γραφείου.
- Ένα SmartBalance Free επιδαπέδιο φωτιστικό μπορεί να φωτίσει δύο θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γραφείων.
- Πλήρης προσωπικός έλεγχος του φωτός σε μια θέση εργασίας για ευελιξία και άνεση
- Μειώστε το κόστος ενέργειας κατά >50% με απόδοση έως 140 lm/W
- Συμπαγής μορφή με μονοκόμμη λεπτή κεφαλή (39 mm) που ενσωματώνεται σε μοντέρνους εσωτερικούς χώρους

### Χαρακτηριστικά

- Άνετος φωτισμός με ατομικό έλεγχο και ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης για άμεσα και έμμεσα επίπεδα φωτισμού
- Δυνατότητα επιλογής κεφαλής με στρογγυλή ή με αιχμηρές γωνίες και ποδιού σε σχήμα U ή ορθογώνιο.
- Ομοιογενής φωτισμός με υψηλή ποιότητα φωτός στην οροφή (έως 14500 lm) για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές γραφείου UGR<19, L65<3000cd/sm.
- 3000K, 4000K, CRI>90
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 100.000 ωρών σε L75
- Συνοδεύεται από Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος.

### Εφαρμογή

- Γραφεία

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το προϊόν έχει βαθμό προστασίας IPX0 και ως εκ τούτου δεν προστατεύεται από την εισροή νερού. Επομένως, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν ληφθεί υπόψη και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.


### Versions



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
SPP- BK- U foot with Sensor

# SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



## Λεπτομέρειες για το προϊόν



SmartBalance FF5 Gen2\_FS486F-  
sensor\_DPP-WH



SmartBalance FF5 Gen2 FS485F  
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FF5 Gen2 FS486F  
SPP- SI- REC foot with sensor



SmartBalance FF5 Gen2 FS485F  
Head DPP- SI



SmartBalance FF5 Gen2\_Head  
pole Detail- WH

## SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

### Λεπτομέρειες για το προϊόν



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- BK with sensor



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD  
DPP01



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- SI



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
sensor\_DPP-SI



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
BACK-SL\_DPP



SmartBalance FFS Gen2\_Head  
pole Detail- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
SPP- BK- U foot

## SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

### Λεπτομέρειες για το προϊόν



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- BK



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD  
DPP03



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- WH




SmartBalance FFS Gen2\_REC foot  
BK- DPP




SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
BACK-BK\_DPP



SmartBalance FFS Gen2\_U foot  
WH- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_REC foot  
SI- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_U foot  
BK- DPP



SmartBalance FFS Gen2\_REC foot  
WH- DPP

## SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

### Λεπτομέρειες για το προϊόν



SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
sensor\_DPP-BK



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- WH with sensor



SmartBalance FFS Gen2\_Head  
pole Detail- SI




SmartBalance FFS Gen2\_FS486F-  
BACK\_DPP



SmartBalance FFS Gen2 FS486F  
Head DPP- SI with sensor



SmartBalance FFS Gen2\_BSWD  
DPPO2



SmartBalance FFS Gen2\_U foot SI-  
DPP

# SmartBalance Επιδαπέδιο ελεύθερης τοποθέτησης gen2

## Λεπτομέρειες για το προϊόν




SmartBalance FFS Gen2 FS485F  
Head DPP- WH



SmartBalance FFS Gen2\_ BSWD  
DPP04

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - FS485FI -  
910505102582

