



# reproducción cromática superior

## High CRI T12

Las lámparas Philips T12 High CRI son soluciones de iluminación de bajo consumo que ofrecen una excelente consistencia del color durante toda la vida útil del producto.

### Beneficios

- Bajo contenido de mercurio y cumple con el TCLP\*
- Reduce los costos de mantenimiento debido a la menor cantidad de ciclos de reemplazo de las lámparas
- \* El ensayo de TCLP de la EPA se usa para determinar si un artículo se puede tratar como un residuo peligroso o no peligroso. Las lámparas Philips ALTO y ALTO II cumplen con el TCLP y se pueden tratar como residuos no peligrosos.

### Características

- Hasta 90 CRI
- Funciona con balasto magnético o electrónico
- Recambio directo para la solución T12 actual

### Aplicaciones

- Ideal para las aplicaciones que requieren un color superior y un flujo luminoso que se mantiene en forma continua.

# High CRI T12

## Versions






LPPR F-T12-IS FA8 GB

LPPR F-T12-UR G13 ALC

LPPR F-T12-RP G13 GB

## Plano de dimensiones



### Product

F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk

F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK

### Product

F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK

### Product


F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk

F40T12/CWSupreme/ALTO

F40T12/NX/ALTO 30PK

# High CRI T12

## Plano de dimensiones



### Product

FB40/T12/CW Supreme/6 12PK

FB40/T12/NX/6 12PK

## Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	FA8
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	FA8
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	G13
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	G13

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	G13
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	G13
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	G13
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	G13

## Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	C50 Supreme	5000 K	90	5,000 lm
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	Blanco frío superior	4100 K	89	5,000 lm
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	Blanco frío superior	4100 K	89	2,600 lm
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	C50 Supreme	5000 K	90	2,545 lm

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	Neutral DX	3500 K	88	2,550 lm
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	Blanco frío superior	4100 K	90	2,300 lm
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	Neutral DX	3500 K	90	2,300 lm
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	Blanco frío superior	4100 K	89	2,550 lm

## Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	75 W
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	75 W
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	40 W
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	40 W
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	40 W
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	40 W
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	40 W

## Mecánica y carcasa

## High CRI T12

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	T-12
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	T-12
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	T-12
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	T-12

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	T-12
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	T12-6U
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	T12-6U
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	T-12

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Producto de ahorro de energía	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927895000211	F96T12/C50Supreme/ALTO 15pk	Ahorro de energía	6.8 mg
927895003704	F96T12/CW Supreme/ALTO 15PK	Ahorro de energía	6.8 mg
927887803901	F40T12/CWSupreme/ALTO	Ahorro de energía	4.4 mg
927888000213	F40T12/C50Supreme/ALTO 30pk	Ahorro de energía	4.4 mg

Order Code	Full Product Name	Producto de ahorro de energía	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927888004904	F40T12/NX/ALTO 30PK	Ahorro de energía	4.4 mg
927862003702	FB40/T12/CW Supreme/6 12PK	No aplica	10.0 mg
927862004902	FB40/T12/NX/6 12PK	No aplica	10.0 mg
927887803704	F40T12/CWSupreme/PLUS/ALTO 30PK	Ahorro de energía	4.4 mg

