



# Lámparas respetuosas con el medio ambiente

## Preheat T8

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

### Beneficios

- Solución de iluminación sustentable: reduce el impacto en el medio ambiente.
- Período de garantía: 12 meses.

### Características

- Requiere un interruptor de encendido o precalentamiento. Requiere varios segundos de precalentamiento antes de encenderse.
- Disponible en 15 W luz natural, blanco cálido, blanco frío, luz para plantas y en 30 W luz natural y blanco frío.

### Aplicaciones

- Ideal para sustituir la iluminación debajo de gabinetes.


# Preheat T8

## Versions



LPPR F-T8-PH G13 GB

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F15T8/CW 25PK	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

