



Lámparas respetuosas con el medio ambiente

Rapid Start T8

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.
- Período de garantía de 24 meses.
- Producto de bajo consumo.

Características


- Disponible en 17, 25 y 32 W con temperatura de color 5 000 y 32 W, temperatura de color 3 000.

Aplicaciones

- Ideal para uso en sistemas 2x2 en oficinas, corredores, pasillos y escuelas.

Rapid Start T8

Versions



LPPR F-T8-RS G13 GB

Plano de dimensiones

Product

F40T8/TL841 ALTO 25PK

