



Lámparas de bajo consumo T8 U-Bent

U-Bent Energy Advantage T8

Las lámparas Philips Energy Advantage T8 25W U-Bent son lámparas respetuosas con el medio ambiente, que presentan ahorros en energía y bajo contenido de mercurio.

Beneficios

- Solución de iluminación sostenible: reduce el impacto en el medio ambiente; bajo contenido de mercurio y bajo consumo.
- Período de garantía de Philips Energy Advantage T8 U-Bent: 36 meses.
- Ideal para aplicaciones que ya utilizan la lámpara lineal Philips Energy Advantage 25WT8.

Características

- Ahorrá 7 W por lámpara al instante y hasta un 25 % en costos de energía del sistema en comparación con una 32WT8 U-Bent.
- Ahorrá más de \$16,80 en costos de energía sobre la vida útil nominal promedio de la lámpara en comparación con una 32WT8 U-Bent*
- Reduce el impacto en el medio ambiente: bajo contenido de mercurio y bajo consumo.
- Solo 3 mg de mercurio.
- Disponible en 25 W con temperaturas de color de 3000, 3500, 4100 y 5000.
- * Sobre la base de una vida útil nominal promedio de 24.000 a \$0,10 por kWh y de 12 horas por encendido con balasto de inicio instantáneo (7 W x 24.000 horas/1000 x \$0,10 = \$16,80).

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren máximos ahorros de energía.


U-Bent Energy Advantage T8

Versions



LPPR F-T8-UEA G13 GB

Plano de dimensiones



Product

FB32T8/ADV850/6/XEW/ALTO 25W

