



Muy bajo contenido de mercurio

T8 estándar

Las lámparas Philips T8 son soluciones de iluminación de bajo consumo.

Beneficios

- Mejor para el medio ambiente: solo 1,7 mg de mercurio por lámpara con Tecnología ALTO II
- Disminuye los costos de mantenimiento al extender el ciclo de reemplazo de las lámparas

Características

- 95 % de conservación del flujo luminoso y ennegrecimiento final de la lámpara reducido
- Disponible en varias potencias: 17 W, 25 W y 32 W
- Disponible en múltiples temperaturas de color: 3000 K, 3500 K, 4100 K y 5000 K

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones que requieren máxima conservación de la salida de luz.

T8 estándar




Versions



LPPR F-T8-Unv G13 GB

LPPR TL-D8G G13 T8

Plano de dimensiones



Product
F17T8/TL841/ALTO 30PK
F17T8/TL850 ALTO 30PK
F25T8/TL850 ALTO 30PK

Product
F32T8/TL840/ALTO 25PK
F32T8/TL865/ALTO 25PK

Product	C (max)	D (max)
F32T8/TL830/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL835/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL841/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL850/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm
F32T8/TL865/ALTO 30PK	1,213.6 mm	27.9 mm

T8 estándar

Información general	
Tapa-base	G13
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Flujo luminoso
927803783005	F32T8/TL830/ALTO 30PK	0 °	443	408	TL830	3000 K	≥80	2,975 lm
927803783505	F32T8/TL835/ALTO 30PK	0 °	412	400	TL835	3500 K	≥80	2,975 lm
927803784105	F32T8/TL841/ALTO 30PK	0 °	383	385	TL841	4100 K	≥80	2,975 lm
927803785005	F32T8/TL850/ALTO 30PK	0 °	347	362	TL850	5000 K	≥80	2,880 lm
927803786505	F32T8/TL865/ALTO 30PK	0 °	313	338	TL865	6500 K	≥80	2,875 lm
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	-	-	-	TL841	4100 K	85	1,375 lm
927851085002	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	-	TL850	5000 K	82	2,100 lm
927850085003	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	-	TL850	5000 K	82	1,300 lm
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	-	-	-	TL840	4000 K	80	2,850 lm
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	-	-	-	TL865	6500 K	80	2,750 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
927803783005	F32T8/ TL830/ALTO 30PK	265 mA	137 V	32 W	32 W
927803783505	F32T8/ TL835/ALTO 30PK	265 mA	137 V	32 W	32 W
927803784105	F32T8/ TL841/ALTO 30PK	265 mA	137 V	32 W	32 W
927803785005	F32T8/ TL850/ALTO 30PK	265 mA	137 V	32 W	32 W
927803786505	F32T8/ TL865/ALTO 30PK	265 mA	137 V	32 W	32 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la lámpara (nominal)	Voltaje (nominal)	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
927850084102	F17T8/TL841/ ALTO 30PK	-	-	17 W	-
927851085002	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	25 W	-
927850085003	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	17 W	-
927925484001	F32T8/ TL840/ALTO 25PK	-	-	32 W	-
927925486501	F32T8/ TL865/ALTO 25PK	-	-	32 W	-

T8 estándar

Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
927803783005	F32T8/TL830/ALTO 30PK	Sí
927803783505	F32T8/TL835/ALTO 30PK	Sí
927803784105	F32T8/TL841/ALTO 30PK	Sí
927803785005	F32T8/TL850/ALTO 30PK	Sí
927803786505	F32T8/TL865/ALTO 30PK	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	-
927851085002	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-
927850085003	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	-
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	-

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
927803783005	F32T8/TL830/ALTO 30PK	Vidrio revestido	T-8
927803783505	F32T8/TL835/ALTO 30PK	Vidrio revestido	T-8
927803784105	F32T8/TL841/ALTO 30PK	Vidrio revestido	T-8
927803785005	F32T8/TL850/ALTO 30PK	Vidrio revestido	T-8
927803786505	F32T8/TL865/ALTO 30PK	Vidrio revestido	T-8

Order Code	Full Product Name	Acabado de la luz	Forma del foco
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	-	T-8
927851085002	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-	T-8
927850085003	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-	T-8
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	-	T8
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	-	T8

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927803783005	F32T8/TL830/ALTO 30PK	32.6 kWh	1.7 mg	1.7 mg
927803783505	F32T8/TL835/ALTO 30PK	32.6 kWh	1.7 mg	1.7 mg
927803784105	F32T8/TL841/ALTO 30PK	32.6 kWh	1.7 mg	1.7 mg
927803785005	F32T8/TL850/ALTO 30PK	32.6 kWh	1.7 mg	1.7 mg
927803786505	F32T8/TL865/ALTO 30PK	32.6 kWh	1.7 mg	1.7 mg

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
927850084102	F17T8/TL841/ALTO 30PK	-	-	1.7 mg
927851085002	F25T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	1.7 mg
927850085003	F17T8/TL850 ALTO 30PK	-	-	1.7 mg
927925484001	F32T8/TL840/ALTO 25PK	-	-	2.0 mg
927925486501	F32T8/TL865/ALTO 25PK	-	-	2.0 mg

