



Kuat, Lengkap, dan Andal

GreenSpace Grid

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. Rangkaian produk GreenSpace Grid menawarkan serangkaian pilihan lengkap dengan ketersediaan kontrol yang komprehensif, solusi optik, dan output lumen yang kuat, serta jaminan keandalan dan kualitas produk dalam bodi lumener yang ringkas.

Benefits

- Penawaran lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan penggunaan.
- Bodi ringkas yang mampu menghasilkan output lumen kuat.
- Kontrol silau yang baik dengan kinerja renderasi warna.
- Kualitas dan keandalan terjamin.

Features

- Beragam pilihan output lumen, watt, dan optik.
- Ketersediaan kontrol penuh, termasuk on/off, 1-10v, triac, dan DALI.
- Dapat dimiringkan & diputar
- UGR19 & CRI90

Application



- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)
- Fashion

Versions



GreenUp Grid

Dimensional drawing



Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI)	>90
------------------------------	-----

Pengoperasian dan Kelistrikan

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	Akrilat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Tidak

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	3000 K	90 lm/W	5.400 lm
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	3000 K	94 lm/W	5.640 lm
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	4000 K	96 lm/W	5.760 lm
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	4000 K	80 lm/W	4.800 lm
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	4000 K	93 lm/W	6.700 lm
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	4000 K	95 lm/W	9.410 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	54 W
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	54 W
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	54 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	54 W
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	64,8 W
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	108,9 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401511312	GD309B 3*P20 930 PSU-E MB	Tidak
911401511412	GD309B 3*P20 930 PSU-E WB	Tidak
911401512012	GD309B 3*P20 940 PSU-E NB	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401512312	GD309B 3*P20 940 PSU-E VWB	Tidak
911401528112	GD309B 3*P24 940 PSU-E MB	Tidak
911401572012	GD309B 3*P33 940 PSD-E NB	Ya

