



StoreFlux – krachtige LED-accentverlichting die perfect past bij de winkelarchitectuur.

StoreFlux gen3 sierrand

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten. StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

Voordelen

- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Efficiënt en gering onderhoud dankzij LED-technologie

Kenmerken

- Meerdere accentlichtbronnen in één armatuur (1, 2, 3 of 4 LED-modules)
- Hoge lichtopbrengst: tot 3900 lm per module (tot 3-kops uitvoering)
- Uitvoeringen met en zonder rand; verschillende combinaties van RAL-kleuren mogelijk

Toepassing

- Kledingzaken
- Horecabranche

Waarschuwingen en veiligheid

- De armatuur moet buiten handbereik worden gemonteerd. Wanneer het product heet is kan het alleen met een geïsoleerde handschoen worden gemanipuleerd.
- De armatuur moet worden geïnstalleerd en gedemonteerd door een gekwalificeerde elektricien en bedraad volgens de nieuwste regelgeving voor elektrische installaties (IEE) of volgens de nationale vereisten
- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. Bij gebruik van een frontglas moet de lichtstroom worden verlaagd met 3,5%.
- Als er geen frontglas is, mag de optiek alleen met perslucht worden gereinigd. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas eenvoudig gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.
- Gebruik voor configuraties met meerdere spotjes de fotometrie voor een enkel spotje, en dupliceer deze voor het aantal spotjes in de betreffende configuratie.

Versions







StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B WH



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B WH

Maatschets



Productgegevens



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD621B_WH_SPP2-DPP



StoreFlux gen3 PerfectAccent-
GD622B_WH_SPP2-DPP

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Servicetag	Ja
Gegevens lichttechniek	
Bundelhoek lichtbron	120 graden
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee
Dimbaarheid en regelsystemen	
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK02
Beschermingsklasse	IP 20
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,5
Initiële prestaties (conform IEC)	
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.434,0.403)<3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Aantal VSA's
8720169012134	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	1 unit
8720169012240	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	2 units

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement		
		(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169012134	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	118 lm/W	1.700 lm	Middelbrede bundel

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement		
		(gespec.) (nom.)	Lichtstroom	Optiektype
8720169012240	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	117 lm/W	2.700 lm	Brede bundel

Bedrijfs- en elektrische gegevens

StoreFlux gen3 sierrand

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169012134	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	14,4 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8720169012240	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	47 W

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169012134	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	Nee


Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169012240	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	Ja

Productgegevens

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169012134	GD621B 17S/830 PSU-E MB WH	GD621B

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8720169012240	GD622B 27S/830 PSU-E WB WH	GD622B

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - GD601BI - 910505102193

