

Product Description

HF-BASIC II

Οικονομικό, αξιόπιστο, συμβατό κατά CE, ηλεκτρονικό μπάλαστ υψηλής συχνότητας για λαμπτήρες φθορισμού TLD. Ιδανική εναλλακτική λύση για ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ (EM).

Οφέλη

- .

Χαρακτηριστικά

- .

Εφαρμογή

- .


Versions



GPPR_BTLD2_PHL-Product photo

HF-BASIC II

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |
| HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 28,0 mm | 280,0 mm | 265,0 mm | 30,0 mm |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| | |
|-------------------|---------------|
| Συχνότητα εισόδου | 50 έως 60 Hz |
| Τάση εισόδου | 220 έως 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

| | |
|-----------|---|
| Περιβλημα | - |
|-----------|---|

Έγκριση και Εφαρμογή

| | |
|------------------------------|----|
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | A2 |
|------------------------------|----|

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name | Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.) |
|------------|--|---|
| 93158030 | HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 28 |

| Order Code | Full Product Name | Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.) |
|------------|--|---|
| 93160330 | HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz | 12 |

