


HF-Matchbox Red

HFMBRED



Kompakt, robust konstruktion

HF-Matchbox Red er en kompakt, let og driftssikker højfrekvensforkobling til en overkommelig pris til brug i systemer med et wattforbrug på under 25 W kombineret med lyskilder af typen TL mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C og PL-L/S. HF-M Red-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandards, og energieffektivitetsindekset (CELMA EEI) er A2. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Kan betjenes med bevægelsesdetektionssystemer.
- Automatisk genstart (efter spændingsfald eller udskiftning af lyskilde) sikrer nem drift og problemfri udskiftning af lyskilde.
- Egnet til brug i klasse I- eller klasse II-armaturer

Applications

- Anvendes sammen med bevægelsesdetektionssystemer såsom Philips OccuPlus
- Primært til indendørs anvendelse, f.eks. projektørbelysning, downlights, lysbokse samt nød- og sikkerhedsbelysningsarmaturer, typisk i detailbutikker, kontorbygninger, hoteller, private hjem og boligblokke
- Til anvendelse i og omkring private hjem, f.eks. til belysning i haver, garageområder og trappeopgange

Funktioner

- Over 60.000 tænd/sluk-cykler for én lyskilde (afhængigt af kombinationen af lyskilde og forkobling)


- Egnet til DC-nøddrift ved spændinger på mellem 190 og 254 V
- Programmeret, forvarmet start uden flimren (< 0,8 sek.), så lyskilden kan tændes og slukkes, uden at dens levetid reduceres

Versions



GPPR_MTL-SHRD_0002-
Product photo

Målskitse



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Drift og el

Indgangsspænding	230 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Mekanik og armaturhus

Armaturhus	SH
------------	----

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)
913700420666	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
913700422866	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159
913700423266	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	101
913700423466	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

