


## HF-Matchbox Red

HFMBRED



## Robosztus és kompakt kialakítás

A HF-Matchbox Red megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Red termékcsalád robusztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI) A2.

### Előnyök

- Alkalmazható mozgásérzékelő rendszerek vezérlőrendszereiben.
- Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
- Használható I. vagy II. osztályú világítótestekben

### Applications


- Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
- Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, hotelekben, otthonokban és lakóépületekben használt spotfények, mennyezeti lámpák, fénydobozok, vészkijárat és biztonsági szerelvények
- Lakossági alkalmazások, például kültéri kertvilágítások, garázsok előterei, lépcsőházak

Szolgáltatások

- Több, mint 60,000 be/ki kapcsolás lámpánként (a lámpa/ előtét kombinációtól függően)
- Megfelelő vészműködés esetén 190 és 254 V változó feszültségű üzemmódban


- Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<0,8 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.

Versions



GPPR\_MTL-SHRD\_0002-  
Product photo

Méretezett rajza



| Product                                   | D1     | C1      | C2      | A1      | A2      | B1      |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 109 SH TL/PL-S<br>230-240V       | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S<br>230-240V | 4,2 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T<br>230-240V     | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L<br>230-240V   | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 94,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |

Működtetés és elektronika

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bemeneti feszültség | 230–240 V   |
| Hálózati frekvencia | 50 to 60 Hz |
| Bemeneti frekvencia | 50–60 Hz    |

Mechanika és tokozás

|     |    |
|-----|----|
| Ház | SH |
|-----|----|

## Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                    | Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges) |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 91040030   | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V | 48                                                            |
| 93142930   | HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V     | 159                                                           |
| 93140530   | HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V      | 101                                                           |
| 92802330   | HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V   | 73                                                            |

