


HF-Matchbox Red

HFMBRED



Robust design, kompakt utforming

HF-Matchbox Red er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Red-serien har et robust design, tilfredsstillende alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandards, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Fordeler

- Kan brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon.
- Automatisk omstart (etter spenningsfall eller utskiftning av lyskilde) sikrer enkel drift og problemfri utskiftning.
- Egner seg for bruk i armaturer av beskyttelsesklasse I eller II


Applications

- Brukes med kontrollsystemer for bevegelsesdeteksjon som Philips OccuPlus
- Hovedsaklig til innendørs bruk, f.eks. spotlys, downlights, lyskasser og nøds- og sikkerhetsarmaturer som benyttes i butikker, kontorbygninger, hoteller, privathjem og boligbygg.
- Hjemmebruk, f.eks. utendørs hagebelysning, garasjeområder, trappeganger

Funksjoner


- Over 60 000 av-/på-skruinger i en lampe (avhengig av lampe-/forkoblingskombinasjon)
- Passer til DC-nøddrift mellom 190 og 254 V
- Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (< 0,8 s) som gjør at lampen kan skrues av og på uten at levetiden reduseres

Versions



GPPR_MTL-SHRD_0002-
 Product photo

Målskisse



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	94,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Mekanikk og innfatning

Armaturhus	SH
------------	----

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
913700420666	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	48
913700422866	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	159
913700423266	HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	101
913700423466	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	73

