


# Robust konstruktion, kompakt form

## HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red är ett prisvärt, driftsäkert, kompakt och lättviktigt driftdon med hög frekvens som används med systemeffekt under 25 W i kombination med TL mini-, TL-D-, TL5- och TL5c-, PL-T/C- och PL-L/S-lampor. HF-M Red har en robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder. Dessutom har driftdonet energieffektivitetsindex A2 (CELMA EEI).

### Fördelar

- Kan användas i styrsystem för rörelsedetektering.
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) säkerställer enkel drift och problemfria lampbyten.
- Lämplig för armaturer i klass I och klass II

### Funktioner

- Över 60 000 till-/frånslag per lampa (beroende på kombination av lampa/driftdon)
- Lämplig för likströmsdrift i nödsituationer mellan 190 V och 254 V
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 0,8 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

### Användning

- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights, ljusboxar, nödarmaturer och säkerhetsarmaturer i butiker, kontor, hotell, privatbostäder och bostadshus
- Hemanvändning som utomhusbelysning i trädgårdar, på garageuppfarter och i trappor

# HF-Matchbox Red

## Måttskiss




| Product | D1 | C1 | C2 | A1 | A2 | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V | 4,2 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 80,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 94,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |

### Drift och elektricitet

| | |
|---|---|
| **Ingångsfrekvens** | 50–60 Hz |
| **Ingångsspänning** | 230–240 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |

### Mekanik och armaturhus

| | |
|---|---|
| **Armaturhus** | SH |

## Drift och elektricitet

| Order Code | Full Product Name | Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) |
|---|---|---|
| 913700420666 | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V | 48 |
| 913700422866 | HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V | 159 |

| Order Code | Full Product Name | Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) |
|---|---|---|
| 913700423266 | HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V | 101 |
| 913700423466 | HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V | 73 |

© 2024 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.