

En energieffektiv lösning

HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon för många olika CFL-tillämpningar. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer EII har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2).

Fördelar

- Robust konstruktion som uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder och säkerställer bra ekonomieffektivitet
- Automatisk omstart (efter spänningsfall eller lampbyte) ger enkel drift och problemfria lampbyten
- Lämplig för nöddrift med likström 186 till 275 V (vid –10 °C) och enligt armaturnorm IEC/EN 60598-2-22

Funktioner

- Livslängd på 50 000 timmar vid maximal falltemperatur och över 60 000 till-/frånslag per lampa.
- Programmerad, flimmerfri, föruppvärmd start (< 1,5 s), vilket gör att lampan kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Aktiv korrigering av effektfaktorn ger konstant ljus oberoende av nätspänningsvariationer
- Enheten är skyddad mot spänningstoppar och felaktiga anslutningar.

HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

Användning

- Idealisk för kommersiell inomhusbelysning där effekten per kvadratmeter och driftkostnaderna behöver minskas
- Används i styrsystem för rörelsedetektering, till exempel Philips OccuPlus
- Huvudsakligen för inomhusbruk som i spotlights, downlights och infällda armaturer i butiker, kontor, stormarknader, hotell och livsmedelsbutiker
- Industrilokaler med långa drifttimmar

Versions

GPPR PPLTCL5 PHL 0001

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsindex	A2

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700630766	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	28

HF-Performer II för PL-T/C/R/L/TL5C-lampor

Order Code	Full Product Name	Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
913700630866	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12

© 2024 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.