



Monipuolisuutta valaistussuunnitteluun

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

HF-Performer Intelligent – Master- ja ECO TL5 HE/HO-, TL-D- ja PL-L-lampuille. HF-Performer Intelligent tunnistaa liitetyn lampun automaattisesti ja voi säätää sen toimintaparametreja muista lampuista riippumatta. Tästä on merkittävää hyötyä erityisesti T5-lamppuja käytettäessä, sillä saman mittaisia TL5 HE- ja HO-lamppuja voidaan käyttää ristiin samassa järjestelmässä. Valittavana on seitsemän eri liitäntälaitetta, joten asiakkaan käyttämään yhdistelmään löytyy aina sopiva ratkaisu riippumatta siitä, onko järjestelmään kytketty Master TL5-, Eco-, TL-D- vai PL-L-lamppuja. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin veden sisäänpääsystä suojattu ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Takaa järjestelmän luotettavan toiminnan ja joustavuutta valaisinsuunnittelijoille ja käyttäjille
- Monitehotekniikka mahdollistaa eri lampputyyprien ja -tehojen käytön
- Erittäin tehokas ja luotettava: 5 vuoden takuu

Ominaisuudet


- Korkein CELMA-energiatehokkuusindeksi (A2 BAT)
- CE-, ENEC-, EL-, CCC-merkintöjen mukainen
- Keskimääräinen käyttöikä on yli 100 000 tuntia (Ta= 50 °C), vikaantumisaste ≤ 0,1% per 1 000 tuntia
- Optimoitu esilämmitetty sytytys, vähintään 50 000 sytytystä/sammutusta, ilman että lamppuja tarvitsee vaihtaa

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille


Käyttökohteet

- Voidaan käyttää myös tasavirtaa vaativissa kohteissa sekä turvalaistusasennuksissa; täysin turvavalaistukselle asetetun EN 61347-3 -annex J -standardin mukainen
- Lisää käyttöikää kohteissa, joissa sytytyskertoja on useita, esim. kohteissa, joissa käytetään läsnäolo- tai liiketunnistimia
- Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on luokka I tai II
- Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset


Mittapiirros





Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	425 mm	415 mm	30 mm



HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Merkinnät ja luokitukset	
Energiat ehokkuusindeksi	A2 BAT

Käyttö- ja sähkö tiedot

		Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
Order Code	Full Product Name	
913700624166	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	18
913700624366	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	12

		Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
Order Code	Full Product Name	
913700652566	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	12
913700652666	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	8
913700657666	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
913700624166	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	L360x30x22
913700624366	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	L360x30x22
913700652566	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	L360x30x22

Order Code	Full Product Name	Runko
913700652666	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	L 425x30x22
913700657666	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	L360x30x22

