PHILIPS

Lighting

HF-Regulator II för PL-T/C-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

Kompakt HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för PL-T-, PL-C- och PL-R-lampor

Fördelar

- Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoga ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarden 1–10 V)
- Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningssystem
- HF-drift ger bättre ljuskvalitet och längre livslängd
- I kombination med styrsystem kan ytterligare energibesparingar uppnås

Funktioner

- Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektroderna, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas
- Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar
- Upp till 60% lägre energiförbrukning genom automatisk dimning
- Stoppkretsen aktiveras inom fem sekunder om det blir fel på lampan (säkerhetsstopp); när lampan har bytts ut startar driftdonet om automatiskt

Användning

- Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

HF-Regulator II 1-10V PL-T/C

Versions



GPPR_RPLTC_0003-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

© 2024 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.