Solución asequible y sólida

HF-Selectalume II para TL5

El balasto HF-Selectalume II es la solución basada en fluorescentes más rentable, fiable, delgada y asequible, con una tecnología altamente disruptiva para ahorrar energía con una alta flexibilidad del sistema y rendimiento insuperado. La rentable HF-Selectalume II tiene un diseño robusto que cumple todas las normas internacionales pertinentes de seguridad y rendimiento. HF-Selectalume II está destinada al uso en luminarias de interior como focos, iluminación directa (downlights) y luminarias empotradas, de uso muy habitual en oficinas, tiendas, industrias, hoteles, restaurantes y otras aplicaciones donde se usan dispositivos de control y el encendido/apagado es ocasional.

Beneficios

- El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.
- CC de emergencia con arreglo a la norma de luminarias IEC/EN 60598-2-22
- Adecuada para luminarias con protección clase I y, después de pruebas, clase II

Características

- Cumple los requisitos de CE y Kema-Keur
- Vida útil media superior a las 50.000 horas a Ta = 50 °C
- Rápido arranque en caliente de la lámpara con precalentamiento de filamento, < 1,2 seg
- Corrección del factor de potencia activa para garantizar un nivel de iluminación constante, con independencia de las fluctuaciones de tensión de la red
- El conector Wago 744 ofrece la flexibilidad de cableado manual o de inserción automático horizontal, que incluye una sencilla función de desprendimiento del cable

HF-Selectalume II para TL5

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones en las que sea necesario reducir el nivel de potencia por metro cuadrado o los costes de funcionamiento
- Aplicaciones en las que se instalan dispositivos de control que se encienden/apagan ocasionalmente (por ejemplo, en las que los detectores de movimiento o de luz activan la iluminación)
- Aplicaciones de interiores profesionales con prolongados horarios de funcionamiento, como edificios de oficinas, centros de llamadas, aulas, hoteles, grandes almacenes, tiendas, supermercados, tiendas de conveniencia e instalaciones industriales (por ejemplo, corredores, sistemas de enlace) y aparcamientos urbanos

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	L 280x30x21
Aprobación y aplicación	
Índice de eficiencia energética	A2 BAT

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

HF-Selectalume II para TL5

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2023, Agosto 2 - Datos sujetos a cambios