



HF-Selectalume II TL5 – luotettava, energiatehokas ratkaisu

HF-Selectalume II TL5-lampuille

HF-Selectalume II TL5 on erittäin kustannustehokas, luotettava ja varma ratkaisu loistelampuille. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Selectalume II -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja saneerauskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaisuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Hyödyt

- Erittäin energiatehokas liitäntälaitte, joka varmistaa lamppujen tasaisen valon myös alhaisemmissa lämpötiloissa
- Takaa järjestelmän luotettavan toiminnan
- Monitehotekniikka mahdollistaa eri lampputyypin ja -tehojen käytön

HF-Selectalume II TL5-lampuille


Ominaisuudet

- Korkein CELMA-energiatehokkuusindeksi (A2 BAT)
- CE-, ENEC-, EL-, CCC-merkintöjen mukainen
- Keskimääräinen käyttöikä on yli 85 000 tuntia ($T_a = 50\text{ °C}$),
vikaantumisasaste $\leq 0,1\%$ per 1 000 tuntia
- Optimoitu esilämmitetty sytytys, vähintään 50 000 sytytystä/sammutusta, ilman että lamppuja tarvitsee vaihtaa

Käyttökohteet

- Voidaan käyttää myös tasavirtaa vaativissa kohteissa sekä turvalaistusasennuksissa; täysin turvavalaistukselle asetetun EN 61347-3 -annex J -standardin mukainen
- Lisää käyttöikää kohteissa, joissa sytytyskertoja on useita, esim. kohteissa, joissa käytetään läsnäolo- tai liiketunnistimia
- Sopii valaisimiin, joiden suojaluokka on luokka I tai II
- Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm



HF-Selectalume II TL5-lampuille

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulotaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	L 280x30x21
Merkinnät ja luokitukset	
Energiat ehokkuusindeksi	A2 BAT

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
913713033566	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
913713033666	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
913713033766	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

