



Najspoľahlivejší štandard, energeticky účinné riešenie

EB-Certalume pre TL-D

HF-Selectalume II TL5 je nákladovo najvýhodnejšie, spoľahlivé, vynikajúce riešenie pre žiarivky. Tieto predradníky sú súčasťou celkovej vysoko energeticky účinnej osvetľovacej sústavy, ktorá pomôže vám a vašim zákazníkom získať medzinárodný alebo lokálny stupeň energetickej certifikácie. Predradník HF-Selectalume II je ideálnym riešením pre široký rad nových aplikácií alebo retrofitov v komerčnom sektore, vrátane všeobecného stropného alebo kancelárskeho osvetlenia, garážových parkovísk, skladov, vlhkých a ďalších aplikácií.

Výhody

- Výnimočná energetická účinnosť s technológiou obmedzujúcej vlnenie svetla zo svietidla pri nižších teplotách
- Maximálna spoľahlivosť v systémovej prevádzke
- Multi-power technológia pre presné nastavenie podľa množstva a príkonu žiariviek

Vlastnosti


- Najvyšší index A2 BAT* energetickej účinnosti podľa CELMA
- V súlade s požiadavkami noriem nesie znak CE, ENEC, EL, CC
- Priemerná stredná životnosť viac ako 85.000 hodín (pri teplote okolia 50°C) s pomerom výpadkov $\leq 0.1\%$ za 1.000 hod
- Optimalizovaný teplý štart pre viac ako 50.000 spínacích cyklov (zapnúť/vypnúť) bez potreby výmeny žiariviek

EB-Certalume pre TL-D

Aplikácie

- Vhodné pre jednosmerný prúd a núdzovú prevádzku; plne v súlade s požiadavkami na núdzovú prevádzku osvetlenia podľa normy EN 61347-2-3 – príloha J
- Zvýšená životnosť v aplikáciách s častým spínaním, napr. pri použití snímačov prítomnosti alebo pohybových senzorov
- Pre svietidlá s triedou ochrany I a II používané s administratívnych budovách, nemocniciach, supermarketoch, obchodných domoch, priemyselných objektoch a školách

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280 mm	265 mm	30,0 mm
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Mechanické časti a teleso

Teleso	L 280x30x21
--------	-------------

Schválenie a použitie

Index energetickej účinnosti	A2 BAT
------------------------------	--------

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	-

