

HID sytyttimet

IGHID



Digitaalisilla sytyttimillä maksimiluotettavuus

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin

Hyödyt

- Helppo asennus ja johdotus
- Voidaan käyttää sekä yleis- että sarjaliitännälaitteiden kanssa
- Digitaaliset sytyttimet varmistavat maksimiluotettavuuden

Applications

- Ulkovalaistus (yleisin käyttökohde: tie- ja tunnelivalaistus)

Ominaisuudet

- Sytyttimet varustettu vakiona ruuviriviliittimillä
- Sarjasytytin toimii vain sarjapiireissä

Versions




GPPR_SND_PHL-Product photo




GPPR SI 0001

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tulotaajuus	50–60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko

SNI-85