

Ignitoare HID

IGHID



Ignitori digitali pentru fiabilitate maximă

Ignitori HID pentru sisteme în serie

Beneficii

- Instalare și cablare facilă
- Poate funcționa cu stabilizatoare de curent semi-paralele și în serie
- Ignitorii digitali asigură fiabilitatea maximă

Applications

- Iluminat pentru exterior (cele mai populare aplicații: iluminat stradal și iluminatul tunelurilor)

Caracteristici

- Ignitori echipați standard cu blocuri de conexiuni cu înșurubare
- Ignitorul în serie va funcționa numai în circuite în serie

Versions




GPPR_SND_PHL-Product photo




GPPR SI 0001

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,5 mm

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Sistem mecanic și carcasă

Carcasă

SNI-85