



Välitöntä lämpöä siellä, missä sitä tarvitaan

Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

Philipsin infrapunaheijastinhehkulamput on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, kuten maatiloille, kylpyhuoneisiin tai keittiöön ja niiden lähiympäristöön. Kovetettu lasi takaa lujan rakenteen. Pieni koko ja yleiskäyttöinen kanta mahdollistavat yhteiskäytön sopivien välineiden kanssa. Lämpölamppu on erinomainen keino tuottaa lämpöä. Philipsin infrapunalamput antavat suoraa, vedotonta lämpöä eläimille, ihmisille ja ruoalle. Tämän vuoksi maanviljelijät ja kokit kautta maailman käyttävät Philipsin infrapunalamppuja. Nämä lamput ovat kestävimpiä ja tehokkaimpia lamppuja näihin käyttökohteisiin.

Hyödyt

- PAR tuo 30 prosenttia korkeamman energiansäästön ainutlaatuisen heijastinjärjestelmän avulla
- Yksinkertainen ja turvallinen lämmönlähde ilman sirpalevaaraa
- 90 % energiasta siirtyy infrapunalämpönä.

Ominaisuudet

- Infrapunaheijastinvalikoima, jossa on luja ja vahva kovetetusta lasista valmistettu rakenne.
- Heijastimen muodon ansiosta tiivistynyt lämpö voidaan kohdistaa halutulle alueelle.
- PAR38-lamput on kokonaan suljettu heijastin, mikä takaa korkean tehokkuuden.
- Vaivaton ja kätevä vaihto pitkään kestävien infrapunalamppujen ansiosta
- Punaiset lamput vähentävät näkyvää valonsäteilyä ja häikäisyä.

Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

Käyttökohteet

- Maatalous: Sikojen, siipikarjan, vasikoiden, varsojen ja koirien kasvatus ja hoito. Eläinlääkärien vastaanotot, eläintarhat ja eläinkaupat.
- Yleinen säteilylämmitys, kuten lämmintiskit, liesituulettimet, kylpyhuoneet ja lämmityslaitteet.
- Teollinen käyttö, kuten kuivaus, leivonta, karbonointi ja sulatus.

Versions



BR125 IR 150W E27 230-250V Red





LPPR IRPR38 0001



BR125 IR 250W E27 230-250V Red

Mittapiirros




Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
E27 cap Incandescent lamp	125 mm	173 mm

Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

Mittapiirros



Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	5 000 tuntia
Nimelliskäyttöikä	5 000 tuntia

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun materiaali	Kova lasi
-------------------	-----------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	H45
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	UNIVERSAL
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	H45
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	H45
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värimike
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	-
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	C
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-

Order Code	Full Product Name	Värimike
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	R
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	R
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	230-250 V	150 W
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	240 V	175 W
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	150 W
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	240 V	100 W
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	240 V	175 W
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Infrapunalamput teollisuuskäyttöön

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite	Lampun muoto
923211843801	E27 cap Incandescent lamp	Red	BR125
923801244209	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Clear	PAR38
923801345506	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	Clear	PAR38
923211943801	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Clear	BR125
923212143801	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Clear	BR125

Order Code	Full Product Name	Lampun pinnoite	Lampun muoto
923223543807	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Clear	R125
923801145506	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12	Red	PAR38
923801445507	PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	Red	PAR38
923212043801	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Red	BR125

