



Okamžité teplo presne tam, kde je potrebné, a vtedy, keď je potrebné

InfraRed priemyselné výhrevné žiarovky

Infračervené reflektorové žiarovky od spoločnosti Philips sú určené na osvetlenie najnáročnejších prostredí, napríklad fariem, kúpeľní či kuchýň a ich najbližšieho okolia. Majú konštrukciu spevnenú tvrdeným sklom. Kompaktný tvar a univerzálna päťica umožňujú ich použitie s akýmkoľvek vhodným zariadením. Veľmi dobrou metódou produkcie tepla je používanie vyhrievacích svetelných zdrojov.

Infračervené svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú priame teplo bez prúdenia vzduchu pre zvieratá, ľudí, ale aj na vyhrievanie potravín. Pre tieto výhody si poľnohospodári, spotrebitelia a kuchári na celom svete vyberajú infračervené svetelné zdroje Philips, pretože sú to najodolnejšie a najúčinnnejšie svetelné zdroje dostupné pre tieto aplikácie.

Výhody

- So svetelnými zdrojmi PAR ušetríte 30 % energie navyše vďaka jedinečnému reflektorovému systému.
- Jednoduchý a bezpečný zdroj tepla bez rizika rozbitia skla
- 90 % energie sa prenáša ako infračervené teplo.

InfraRed priemyselné vyhrevné žiarovky

Vlastnosti

- Robustná a odolná konštrukcia celého radu infračervených reflektorov z tvrdeného skla
- Tvar reflektora umožňuje nasmerovanie koncentrovaného tepla tam, kde je to potrebné.
- Dizajn svetelného zdroja PAR38 zahŕňa úplne utesnený reflektor, ktorý zaručuje vyššiu účinnosť.
- Dlhšie obdobie bez ťažkostí s výmenou vďaka dlhšej trvácnosti infračervených svetelných zdrojov
- Červené svetelné zdroje na zníženie emisií viditeľného svetla a oslnenia

Aplikácie

- Poľnohospodárstvo: chovanie ošipaných, hydiny, teliat, žriebät, psov atď. a starostlivosť o ne, veterinárne kliniky, zoológické záhrady, obchody so zvieratami
- Všeobecné sálavé vyhrievanie, napr. vitríny s teplými potravinami, odsávače pár, kúpeľne, vykurovanie priestorov atď.
- Priemyselné vyhrievanie, napr. sušenie, pečenie, karbonizácia, tavenie atď.

Versions



BR125 IR 150W E27 230-250V Red




LPPR IRSG E27 R125 Clear



BR125 IR 250W E27 230-250V Red



Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

InfraRed priemyselné vyhrevné žiarovky

Rozmerový obrázok



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	183 mm

Všeobecné informácie

Pätica	E27
Menovitá životnosť (hodiny)	5 000 h
Nominálna životnosť	5 000 h

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Materiál žiarovky	Tvrď sklo
-------------------	-----------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Prevádzková poloha
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	H45
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	UNIVERSAL
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL

Order Code	Full Product Name	Prevádzková poloha
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	UNIVERSAL
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	H45
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	H45
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	H45

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Označenie farby
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	-
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	C
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	C

Order Code	Full Product Name	Označenie farby
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	-
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	-
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	-

InfraRed priemyselné vyhrevné žiarovky

Order Code	Full Product Name	Označenie farby
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	R
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	R

Order Code	Full Product Name	Označenie farby
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	-

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	150 W
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	230 V	100 W
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	230 V	175 W
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	150 W
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	250 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	230-250 V	375 W
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	230 V	100 W
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	230 V	175 W
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	230-250 V	250 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žiarovky	Tvar žiarovky
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	Červená	BR125
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	Číra	PAR38
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	Číra	PAR38
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	Číra	BR125
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	Číra	BR125

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žiarovky	Tvar žiarovky
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	Číra	R125
60052315	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	Červená	PAR38
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	Červená	PAR38
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	Červená	BR125

