



Termékleírás

Csőburás izzók

Csőburás fényforrás szimpla-, vagy duplaspirál izzószállal, "B", vagy "E" fejjel.
Átlátszó, belül maratott, vagy belül bevont burával

Előnyök

- Give brilliant and decorative lighting effects
- Ideal for creating a comfortable and relaxing ambience

Szolgáltatások

- A belső bevonat nem lehet töredezett, elhalványult, nem válhat karcossá és nem válhat le

Alkalmazás

- Általános megvilágítás: kapcsolótáblák, szekrények, zongorák és festmények megvilágítása
- Átlátszó változatok:
- ipari/professzionális megvilágítás: cégtáblák, liftek jelzésrendszerei, vásárok és ünnepi hangulatú megvilágítások
- Lámpák belül maratott lámpaburákkal:
- ideális a háztartási és ipari alkalmazások széles skálájához


Csőburás izzók

Versions



10 W E14 cap Incandescent tubular
bulb - RFT

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
7 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	17 mm	54 mm

