

Backofenlampen (Birne)

ITUBOV



Die richtige Wahl, wenn es heiß her geht

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Vorteile

- Hohe Erschütterungsfestigkeit
- Hitze-resistent
- Spezieller Wendelaufbau
- Hergestellt aus speziellen, hitzeresistenten Werkstoffen
- Dauerbetrieb bis 300 °C Sockel- und Kolbentemperatur zulässig

Applications

- Für den Einsatz in Backöfen, Herden, Grillgeräten, Industrieöfen und Kesselanlagen

Merkmale

- E14-Sockel
- Klarer, birnenförmiger Glaskolben

Versions




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	E14
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4'000
Nennlebensdauer (Std.)	1'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik

Startzeit (Nom)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	230-240 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
8711500036599	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
8711500038715	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Lampenstrom (Nom)
8711500036599	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15.0 W	0.06 A
8711500038715	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25.0 W	0.11 A

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
8711500036599	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
8711500038715	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
8711500036599	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
8711500038715	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh