

PHILIPS

Lighting



Die richtige Wahl, wenn es heiß her geht

Backofenlampen (Birne)

Die Philips Backofenlampen zeichnen sich besonders durch ihre hohe Erschütterungsfestigkeit aus.

Vorteile

- Hohe Erschütterungsfestigkeit
- Hitzeresistent

Merkmale

- E14-Sockel
- Klarer, birnenförmiger Glaskolben
- Spezieller Wendelaufbau
- Hergestellt aus speziellen, hitzeresistenten Werkstoffen
- Dauerbetrieb bis 300 °C Sockel- und Kolbentemperatur zulässig

Anwendung

- Für den Einsatz in Backöfen, Herden, Grillgeräten, Industrieöfen und Kesselanlagen

Backofenlampen (Birne)

Versions




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Backofenlampen (Birne)

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer (Std.)	1'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4'000
Nennlebensdauer	1'000 Stunde(n)
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	230-240 V
Startzeit (Nom)	0.0 s
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0.06 A	15.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0.11 A	25.0 W

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Kolbenform
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25



Backofenlampen (Birne)

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV	25 kWh
	1CT	



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.

www.lighting.philips.com
2023. August 2 - Änderungen vorbehalten