



Product Description

Tubular vacuum lamps with clear glass (T-bulb)

Οφέλη

- Reliable operation when used in special lampholders at high oven temperatures (up to 300°C)

Applications

- Electrical and standard ovens, rotisseries and similar places subject to high operating temperatures

- Available for specific oven luminaires fitted in different positions such as downlighter, side-light and backlight

Χαρακτηριστικά

- Coiled-coil filament
- Manufactured with heat-resistant solder, getter and lamp-base cement

Versions




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
 Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
 Product photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	E14
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	1.000 h
Κύκλος λειτουργίας	4.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	1.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Τάση (ονομ.)	230-240 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
--------------------	----------

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15,0 W	0,06 A
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25,0 W	0,11 A

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

