

Uunilamput, putkilo

ITUBOV



Tuotekuvaus

Putkilomaiset, tyhjiötäytteiset hehkulamput, joissa on kirkas lasikupu.

Hyödyt

- Luotettava toiminta käytettäessä korkeissa uunilämpötiloissa erikoislampunpitoimissa (maks. 300 °C)

Applications

- Sähkökäyttöiset vakiouunit, grillauslaitteet ja vastaavanlaiset paikat, joissa käytetään korkeita lämpötiloja

- Saatavana uunien erityisvalaistukseen alas-, sivu- ja taustavaloksi

Ominaisuudet

- Kierrehelkylanka
- Kuumuudenkestävä juotos, kaasujätteenpoistaja ja lampunkannan sideaine

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
 Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
 Product photo





15 W E14 cap Incandescent
 appliance bulb - RFT

Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E14
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	1 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	4 000
Nimelliskäyttöikä	1 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 % valotehoon	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	230-240 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite Clear

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	34 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Lampun virta (nim.)
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15,0 W	0,06 A
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25,0 W	0,11 A
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10,0 W	0,04 A

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	T25

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10 kWh