



Tuotekuvaus

Uunilamput, putkilo

Putkilomaiset, tyhjiötäytteiset hehkulamput, joissa on kirkas lasikupu.

Hyödyt

- Luotettava toiminta käytettäessä korkeissa uunilämpötiloissa erikoislampunpitoissa (maks. 300 °C)

Ominaisuudet

- Kierrehehkulanka
- Kuumuudenkestävä juotos, kaasujätteenpoistaja ja lampunkannan sideaine

Käyttökohteet

- Sähkökäyttöiset vakiouunit, grillauslaitteet ja vastaavanlaiset paikat, joissa käytetään korkeita lämpötiloja
- Saatavana uunien erityisvalaistukseen alas-, sivu- ja taustavaloksi

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
Product photo



LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
Product photo


Uunilamput, putkilo

Versions




15 W E14 cap Incandescent
appliance bulb - RFT


Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

Uunilamput, putkilo

Yleistä tietoa

Lampun kanta	E14
Nimelliskäyttöikä	1 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	4 000
Nimelliskäyttöikä	1 000 tuntia
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot

Lämpenemisaika 60 % valotehoon	Syttyy heti s
Jännite (nim.)	230-240 V
Syttymisaika (nim.)	0,0 s

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
-----------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	34 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Tehonkulutus
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	0,04 A	10,0 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	T25

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10 kWh

