



Termékleírás

Csőburás hőálló izzó

Átlátszó csőburás vákuumtöltésű fényforrás

Előnyök

- Megbízható működés sütőterekben (max. 300°C-ig) - speciális foglalatban

Szolgáltatások

- Duplaspirál izzószál
- Hőálló

Alkalmazás

- Elektromos és hagyományos sütők, grillezők, valamint hasonló, magas üzemi hőmérsékletnek kitett helyek
- Felhasználható különleges, sütőtérbe való világítótestekhez különböző működési pozíciókban - lefelé irányított világítás, oldalvilágítás és hátsó világítás

Versions





LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-Product photo



LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-Product photo

Csőburás hőálló izzó

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	E14
Névleges élettartam (óra)	1 000 h
Kapcsolási ciklus	4 000
Névleges élettartam	1 000 h
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	100

Működtetés és elektronika

Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Feszültség (névleges)	230-240 V
Indulási idő (névleges)	0,0 s

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
------------------------	----------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Működtetés és elektronika

Csőburás hőálló izzó

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	
		(névleges)	Teljesítményfelvétel
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	
		(névleges)	Teljesítményfelvétel
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000
		óra
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000
		óra
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

