

Ugnslampa päron

ITUBOV



Produkt

Vakuumfyllda lampor med klart glas och kolv med s.k. T-form

Fördelar

- Hållbar när den används i speciella lamphållare vid höga ugnstemperaturer (upp till 300°C)

Applications

- Olika typer av ugnar och andra användningsområden med höga temperaturer

- Anpassade för specialtillverkade ugnsmaturer med olika brinnlägen

Funktioner

- Dubbelspiraliserad glödtråd
- Tillverkad med värmehärdig lödning och speciellt sockelkitt

Versions



LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
 Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
 Product photo





15 W E14 cap Incandescent
 appliance bulb - RFT

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm

Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Product	D (max)	C (max)
10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	26 mm	59 mm

Allmän information

Socket	E14
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specificerad livslängd (timmar)	1 000 h

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet

Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Spänning (nom)	230-240 V

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling Klar

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	34 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Lampström (nom)
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15,0 W	0,06 A
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25,0 W	0,11 A
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10,0 W	0,04 A

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	T25

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh
924198344441	10 W E14 cap Clear Incandescent tubular bulb	10 kWh