

Трубчаста піч

ITUBOV



Опис виробу

Трубчасті вакуумні лампи з прозорим склом (Т-подібна колба)

Переваги

- Надійна робота при використанні в спеціальних патронах при високих температурах печі (до 300°C)

Applications

- Електричні та стандартні печі, грилі й аналогічні пристрої, що піддаються впливу високих робочих температур

- Доступні для спеціальних світильників для духовок, встановлених у різних положеннях, наприклад нижнє, бічне та заднє освітлення

Характеристики

- Нитка розжарювання у вигляді намотаної котушки
- Виготовляється з використанням термостійкого припою, газопоглинача та цементу для основи лампи

Версії




LPPR_ITUBAPE_E14_T22_CL-
Product photo




LPPR_ITUBAPE_E14_T25_CL-
Product photo

Розміри



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	E14
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Номінальний термін служби	1 000 година (-н)
Цикл перемикання	4 000
Номінальний строк служби (у годинах)	1 000 година (-н)

Світлотехнічні

Корельована колірна температура (ном.)	2700 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	100

Експлуатаційні й електричні

Час увімкнення (ном.)	0,0 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %	миттєве досягнення максимальної яскравості s
Напруга (ном.)	230-240 V

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Так
---------------------------	-----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
---------------	----------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Світловий потік
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Струм у лампі (ном.)
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15,0 W	0,06 A
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25,0 W	0,11 A

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
924196244441	App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
924198244441	App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

