



LEDbulbs clásicas para decoración

Bombillas LED de filamento clásicas

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Beneficios

- Ahorro de energía en torno al 90 %
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución
- Sustitución sencilla de lámparas clásicas convencionales

Características

- Diseño tradicional con forma clásica
- Diseñadas para ser vistas, encendidas y apagadas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Alta calidad de reproducción del color (IRC > 80) para unos colores vivos
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Perfectas para decorar
- Aplicaciones domésticas
- Hostelería: hoteles y restaurantes

Bombillas LED de filamento clásicas


Versions



LEDclassic G93 G95 E27 POS2



LED classic E27 G120



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM




LEDclassic A95 E27 FR-POS2A



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDclassic CM A60 E27 CL POS2




LEDclassic A67 E27 CL-POS2A



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Bombillas LED de filamento clásicas

Versions




LEDclassic A67 E27 CL 1-POS2A




LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND


Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm







Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Bombillas LED de filamento clásicas

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Bombillas LED de filamento clásicas

Plano de dimensiones



Product	D	C
LED clásico 100W E27 WW G120 FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	124 mm	177 mm
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

Información general

Base del casquillo	E27
Vida útil nominal (horas)	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	300 °	4000 K	840	2.000 lm
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 °	2700 K	827	2.452 lm
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2.452 lm
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 °	6500 K	865	2.452 lm
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	-	2700 K	827	1.521 lm
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	300 °	2700 K	827	3.452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	300 °	6500 K	865	3.452 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 °	2700 K	827	2.000 lm
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	300 °	4000 K	840	2.000 lm

Bombillas LED de filamento clásicas

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	300 °	6500 K	865	2.000 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 °	2700 K	827	650 lm
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	300 °	2700 K	827	2.000 lm
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2.000 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 °	1800 K	818	470 lm
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	300 °	4000 K	840	2.452 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 °	1800 K	818	300 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Equivalente de potencia
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 W	120 W	76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 W	120 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W	76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 W	120 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 W	120 W
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	10,5 W	100 W	76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 W	120 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W	31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W	76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 W	150 W
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W	31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W				

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)	Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C	76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C	76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C

Bombillas LED de filamento clásicas

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	50 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	55 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	60 °C
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	60 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	No
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	No
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	No
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	No
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	No
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	No
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Solo con reguladores específicos
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	No
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	No
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	No
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	No
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Solo con reguladores específicos
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Solo con reguladores específicos
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	No
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	No
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Solo con reguladores específicos
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	No
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	No

Mecánicas y de carcasa


Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Mate	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Mate	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Mate	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Mate	A67
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Mate	G95
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	Mate	G120
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Ámbar	G200
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Mate	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Mate	A95
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Mate	G120

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	Mate	G120
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	Mate	G120
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Ámbar	T65
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Corona de espejo	A60
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	Transparente	A67
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Ámbar	A160
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	Transparente	A67
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Ámbar	A160


Aprobación y aplicación

Bombillas LED de filamento clásicas


Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/
		1000 h
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
66514200	LED classic 100W E27 WW G120 FRNDRFSRT4	11 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
76483800	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	13 kWh
76497500	LED classic 120W G120 E27 CDL FRND 1PF/4	13 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
78247400	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	8 kWh
76435700	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	13 kWh
76437100	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	13 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
76439500	LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	17 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh




Bombillas LED de filamento clásicas



Bombillas LED de filamento clásicas



Bombillas LED de filamento clásicas



Bombillas LED de filamento clásicas

