

# Lámparas LED clásicas de filamento para iluminación decorativa

## Bombillas LED de filamento clásico

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las lámparas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía, en comparación con las bombillas tradicionales.

### Beneficios

- Cerca de un 90 % de ahorro de energía
- Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de reemplazo
- Reemplazo sencillo de las lámparas clásicas convencionales

### Características

- Diseño tradicional con formato clásico
- Diseñadas para ser vistas, lucen bien encendidas y apagadas
- Ajuste perfecto y terminación de gran calidad
- Alta reproducción de color (IRC > 80) para obtener colores vibrantes
- Ecológico: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

### Aplicaciones

- Perfectas para instalaciones decorativas
- Aplicaciones del hogar
- Hotelería: restaurantes y hoteles

# Bombillas LED de filamento clásico


## Versions



LEDbulb CLA A15 E27 CL






LEDbulb CLA G16,5 E27 CL



LEDbulb 60W E26 A19 927 CL

## Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	52 mm	87 mm

Product	D	C
LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	48 mm	89 mm

Product	D	C
8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 mm	108 mm

## Bombillas LED de filamento clásico

### Información general

Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil nominal	15,000 hora(s)

### Información técnica sobre la luz

Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

### Operación y aspectos eléctricos

Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
----------------------------	-------

### Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
-------------------	--------------

### Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil promedio (horas)
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	E27	-
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	E27	-

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Vida útil promedio (horas)
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	E26	15,000 hora(s)

### Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-	80	827	500 lm
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	-	80	827	500 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Código de color	Flujo luminoso
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	300 °	90	927-922	800 lm

### Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	60 Hz	60 Hz	4.5 W	40 W
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27	60 Hz	60 Hz	4.5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Frecuencia de línea	Consumo de energía	Equivalente en potencia en vatios
	827 CLND1PF/10				
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	50 a 60 Hz	50 to 60 Hz	8 W	60 W

### Temperatura

## Bombillas LED de filamento clásico

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	50 °C
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	50 °C

Order Code	Full Product Name	T° estuche máxima (nominal)
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	60 °C

### Controles y atenuación

Order Code	Full Product Name	Regulable
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	No
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	Si

### Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	A15
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	G16.5

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	A19

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
929002355642	LEDClassic 4.5W A15 E27 827 CL ND 1PF/10	-20 a +40 °C
929002355542	LEDClassic 4.5W G16.5 E27 827 CLND1PF/10	-20 a +40 °C
929001969604	8A19/PER/927-922/CL/G/E26/WGX 1FB T20	-20 a +45 °C

