

Classic LED filament fényforrás a dekoratív világításhoz

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Előnyök

- Akár 90% energiamegtakarítás
- A hosszú élettartamnak köszönhetően lecsökken a szükséges fényforráscserék sűrűsége
- Egyszerű csere/váltás a hagyományos fényforrásokról

Szolgáltatások

- Klasszikus forma
- Dekoratív külalak, amely be- és ki-kapcsolt állapotban is kellemes látványt nyújt
- Gyönyörű kivitelezésű fényforrás
- Magas színvisszaadási index (CRI>80) az élénk színekhez
- Környezetbarát: nem tartalmaz higanyt vagy más káros anyagot

Alkalmazás

- Dekoratív lámpatestekhez
- Otthoni használatra
- Éttermekben, hotelekben

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Versions




LEDclassic G93 G95 E27 POS2



CLA LEDbulb 60W E27 827 CL G93



Bulb A67 100W 152lm 2700K E27
NDFrosted



LEDbulb classic-giant 40W E27
G200 GOLD DIM



LEDclassic A95 E27 FR-POS2A



LEDclassic G120 E27 FR POS2



LEDbulb classic-giant 40W E27
T65 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27
A160 GOLD DIM

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Versions






LED classic A60 E27



LEDclassic giant 28W E27 A160
GOLD ND

Méretezett rajza







Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Méretezett rajza



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

Product	D	C
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Product	D	C
LED Classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED Classic 100 W A60 WW FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED Classic 75 W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	60 mm	104 mm
LED Classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Méretezett rajza



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Product	D	C
LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	124 mm	177 mm
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Névleges élettartam	15 000 h

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
----------------------------------	--------------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált		Színkód	Fényáram
			színhőmérséklet (névleges)			
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 fok	2700 K	827	2 000 lm	
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	300 fok	4000 K	840	2 000 lm	
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 fok	6500 K	865	2 000 lm	
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	300 fok	2700 K	827	2 452 lm	
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	300 fok	4000 K	840	2 452 lm	
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	300 fok	6500 K	865	2 452 lm	
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	-	2700 K	827	806 lm	
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	300 fok	2700 K	827	806 lm	
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	-	2700 K	827	1 521 lm	
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 521 lm	
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 fok	1800 K	818	470 lm	

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Korrelált		Fényáram
			színhőmérséklet (névleges)	Szinkód	
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	300 fok	2700 K	827	3 452 lm
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	300 fok	4000 K	840	3 452 lm
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	300 fok	6500 K	865	3 452 lm
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	-	2700 K	827	1 055 lm
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	300 fok	2700 K	827	2 000 lm
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 fok	1800 K	818	470 lm
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 fok	1800 K	818	470 lm
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	300 fok	2700 K	827	1 055 lm
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	-	4000 K	840	1 055 lm
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	330 fok	1800 K	818	300 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény- egyenérték	Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény- egyenérték
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 W	120 W	76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 W	200 W
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 W	120 W	76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 W	120 W	76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 W	200 W
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	17,5 W	150 W	76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	8,5 W	75 W
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 W	120 W
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	17,5 W	150 W	31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 W	60 W	31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	7 W	60 W	70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	8,5 W	75 W
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W	70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	8,5 W	75 W
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	10,5 W	100 W	31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	4,5 W	28 W
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W				

Hőmérséklet

Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	60 °C
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	60 °C
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	60 °C
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	60 °C
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	45 °C
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	45 °C
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	55 °C
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	55 °C
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	55 °C
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	55 °C
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	55 °C
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	50 °C
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	55 °C
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	50 °C
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	50 °C
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	45 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nem
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Nem
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nem
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Nem
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Nem
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Nem
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Nem
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	Nem
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Nem
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Nem
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Nem
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Nem
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Nem
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Nem
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Nem
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Nem
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Nem
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Nem

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matt	A67
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	Matt	A67
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matt	A67
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	Matt	A67
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	Matt	A67
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	Matt	A67
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	Matt	G95
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	Átlátszó	G95
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	Matt	A60

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	Matt	A60
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Borosztán	G200
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	Matt	A95
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	Matt	A95
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	Matt	A95
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	Matt	G120
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	Matt	G120
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Borosztán	T65
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Borosztán	A160



Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	Matt	A60
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	Matt	A60

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása	Fényforrásbúra formája
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	Borosnyán	A160


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
76451700	LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	13 kWh
76453100	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRFISRT4	13 kWh
76455500	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	13 kWh
76457900	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	18 kWh
76459300	LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4	18 kWh
76461600	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	18 kWh
76469200	LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4	7 kWh
74245700	LED classic 60W G95 E27 WW CL ND 1PF	7 kWh
70416200	LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10	11 kWh
70414800	LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10	11 kWh
31378100	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
76463000	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	23 kWh
76465400	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	23 kWh
76467800	LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4	23 kWh
76475300	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	9 kWh
76481400	LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4	13 kWh
31380400	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
31376700	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh
70555100	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	9 kWh
70561200	LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10	9 kWh
31382800	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	5 kWh




Klasszikus izzószálas LED fényforrások

Klasszikus izzószálas LED fényforrások



Klasszikus izzószálas LED fényforrások



Klasszikus izzószálas LED fényforrások

