


## Klassieke filament LEDbulb

LEDFILAM



## Philips Classic LED-gloeidraadlampen voor decoratieve verlichting.

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

### Voordelen

- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing

### Applications

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke toepassingen
- Horeca: restaurants en hotels

### Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Versions



LEDbulb classic-giant 40W  
E27 G200 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W  
E27 T65 GOLD DIM




LEDclassic CM A60 E27 CL  
POS2




LEDbulb classic-giant 40W  
E27 A160 GOLD DIM


Maatschets




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 60 mm | 106 mm |



| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 162 mm | 293 mm |



| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 202 mm | 286 mm |



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM | 66 mm | 273 mm |

## Algemene informatie

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Lampvoet                   | E27       |
| Nominale levensduur        | 15.000 hr |
| Schakelcyclus              | 20.000    |
| Nominale levensduur (uren) | 15.000 hr |

## Gegevens lichttechniek

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80   |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie  | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie  | 50 tot 60 Hz |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s        |

## Dimbaarheid en regelsystemen

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Dimbaar | Alleen met specifieke dimmers |
|---------|-------------------------------|

## Keurmerken en classificaties

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |
|-----------------------------|----------------|

## Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name                       | Kleurcode | Bundelhoek (nom.) | Lichtstroom | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 818       | 330 graden        | 470 lm      | 1800 K                                |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 818       | 330 graden        | 470 lm      | 1800 K                                |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 827       | 270 graden        | 650 lm      | 2700 K                                |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 818       | 330 graden        | 470 lm      | 1800 K                                |

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                       | Energieverbruik | Overeenkomstig vermogen |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 7 W             | 40 W                    |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 7 W             | 40 W                    |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 7,2 W           | 50 W                    |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 7 W             | 40 W                    |

## Operationele temperatuur

| Order Code    | Full Product Name                       | T-behuizing maximaal (nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 45 °C                       |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 45 °C                       |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 55 °C                       |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 45 °C                       |

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

| Order Code    | Full Product Name                       | Lampafwerking     | Lampvorm |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | Amber             | G200     |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | Amber             | T65      |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | Spiegelkroonlijst | A60      |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | Amber             | A160     |

## Keurmerken en classificaties

| Order Code    | Full Product Name                       | Energieverbruik kWh/1.000 uur |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 8719514313781 | LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM | 7 kWh                         |
| 8719514313804 | LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM  | 7 kWh                         |
| 8718699782474 | LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 | 8 kWh                         |
| 8719514313767 | LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM | 7 kWh                         |