

# Philips Classic LED-gloeidraadlampen voor decoratieve verlichting.

## Klassieke filament LEDbulb

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

### Voordelen

- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing

### Kenmerken


- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI > 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

### Toepassing

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke toepassingen
- Horeca: restaurants en hotels

# Klassieke filament LEDbulb

## Versions



LEDbulb classic-giant 40W E27  
G200 GOLD DIM



LEDbulb classic-giant 40W E27  
T65 GOLD DIM




LEDclassic CM A60 E27 CL POS2




LEDbulb classic-giant 40W E27  
A160 GOLD DIM

## Maatschets





Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	162 mm	293 mm

# Klassieke filament LEDbulb

## Maatschets



Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	202 mm	286 mm

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	66 mm	273 mm

### Algemene informatie

Lampvoet	E27
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr

### Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

### Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

### Keurmerken en classificaties

Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
-----------------------------	----------------

### Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	330 graden	1800 K	818	470 lm
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	330 graden	1800 K	818	470 lm
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	270 graden	2700 K	827	650 lm
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	330 graden	1800 K	818	470 lm

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

## Klassieke filament LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 W	40 W
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	7,2 W	50 W
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 W	40 W

### Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	45 °C
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	45 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	55 °C
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	45 °C


### Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	Amber	G200
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	Amber	T65

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	Spiegelkroonlijst	A60
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	Amber	A160

### Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8719514313781	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	7 kWh
8719514313804	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	7 kWh
8718699782474	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	8 kWh
8719514313767	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	7 kWh



## Klassieke filament LEDbulb

## Klassieke filament LEDbulb

## Klassieke filament LEDbulb

